



## Lanternă de buzunar cu LED Work cu acumulator, Tip: P18R-WORK



### Date comandă

Numărul de comandă	081469 P18R-WORK
GTIN	4058205020749
Clasa articolului	04B

### Descriere

#### Execuție:

Ledlenser se numără printre cei mai de seamă producători de lanterne de buzunar cu LED, lideri în tehnologie. În **carcase de aluminiu protejate împotriva stropirii cu apă**, toate contactele sunt suflate cu aur, **lentilele de înaltă calitate** concentrează lumina într-un fascicul omogen și fără pierderi. Toate lămpile sunt prevăzute cu cap de lampă cu fascicul reglabil.

Seria Ledlenser Work, lămpi aproape indestructibile pentru utilizări dificile în domeniul industrial.

- **Acoperitoarele de cauciuc de pe capul lămpii și de pe capacul terminal asigură protecția împotriva șocurilor și deteriorărilor.**
- **Geamul frontal suplimentar protejează lentila împotriva zgârieturilor.**

#### Funcționare:

IP54: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

#### Livrare:

Inclusiv cablu de încărcare USB și curea de mână.

### Descriere tehnică

Durată de iluminare treapta 2	4,5 h
Flux luminos	2600 lm
Capacitate acumulator	3 Ah
Clasă de protecție IP	IP 54

Corpuri de iluminat	Modul LED
Număr de acumuloare incluse	1
Zonă ATEX	nu există
Flux luminos treapta 2	1000 lm
Durata de iluminare	2,5 h
Ø cap	99 mm
Greutate	669 g
Tip acumulator	Litiu-Ion
Denumirea producătorului	P18R-WORK
Advanced Focus System (AFS)	da
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Lungimea totală	183 mm
Tensiunea acumulatorului	3,7 V
Smart Light Technology (SLT)	da
Flux luminos treapta 3	30 lm
Durață de iluminare treapta 3	70 h
Tip produs	Lanternă de buzunar