



Lanternă de buzunar cu LED Work cu acumulator, Tip: P7R-WORK



Date comandă

Numărul de comandă	081469 P7R-WORK
GTIN	4058205020695
Clasa articolului	04B

Descriere

Execuție:

Ledlenser se numără printre cei mai de seamă producători de lanterne de buzunar cu LED, lideri în tehnologie. În **carcase de aluminiu protejate împotriva stropirii cu apă**, toate contactele sunt suflate cu aur, **lentilele de înaltă calitate** concentrează lumina într-un fascicul omogen și fără pierderi. Toate lămpile sunt prevăzute cu cap de lampă cu fascicul reglabil.

Seria Ledlenser Work, lămpi aproape indestructibile pentru utilizări dificile în domeniul industrial.

- **Acoperitoarele de cauciuc de pe capul lămpii și de pe capacul terminal asigură protecția împotriva șocurilor și deteriorărilor.**
- **Geamul frontal suplimentar protejează lentila împotriva zgârieturilor.**

Funcționare:

IP68: Protecție la scufundare de durată în apă (etanșeitate la apă) și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv cablu de încărcare USB și curea de mână.

Descriere tehnică

Flux luminos	900 lm
Lungimea totală	170 mm
Flux luminos treapta 2	390 lm
Număr de acumulatori incluși	1
Tensiunea acumulatorului	3,7 V
Zonă ATEX	nu există

Durată de iluminare treapta 2	3,25 h
Advanced Focus System (AFS)	da
Tip acumulator	Litiu-Ion
Smart Light Technology (SLT)	da
Durata de iluminare	2 h
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Corpuri de iluminat	Modul LED
Denumirea producătorului	P7R-WORK
Capacitate acumulator	4,8 Ah
Greutate	219 g
Clasă de protecție IP	IP 68
Ø cap	45 mm
Durată de iluminare treapta 3	60 h
Flux luminos treapta 3	15 lm
Tip produs	Lanternă de buzunar