

**Clichet reversibil, 1/4 inch, Tip: 1/4****Date comandă**

Numărul de comandă	632060 1/4
GTIN	4000896038558
Clasa articolului	630

**Descriere****Execuție:**

Materialul ales și forjarea specială garantează funcționare optimă și durabilitate îndelungată. Cu pârghie de comutare pentru funcționare pe dreapta și pe stânga.

**Standard:**

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120. DIN 3122-D 6,3**

**Material:**

Oțel crom-vanadiu, cromat.

**Adaptat pentru:**

Chei tubulare acționate manual.

**Descriere tehnică**

Pătrat de antrenare	1/4 inch
Lungimea totală	115 mm
Număr de dinți	20
Unghi de lucru	18 grad
Material	Oțel crom-vanadiu
Cu cap articulație	nu
Cu cap pivotant	nu
cu extractor	nu
Cu funcție ciocan	nu

Cu QuickRelease	nu
Cap clichet detașabil de mâner	nu
mâner rotativ	nu
Orificiu prindere la capătul mânerului	nu
Tip produs	Clichet
USP1	comutabil
USP2	cu siguranță sferică, unghi de lucru de 18°, lungime 115 mm, cap lustruit