

Garant GRIDLINE

Cărucior de montaj pentru sertare, 46×24G, Înălțime mm / număr de sertare: 885/0**Date comandă**

Numărul de comandă	931427 885/0
GTIN	4062406352745
Clasa articolului	9GK

Descriere**Execuție:**

Pentru echipare cu sertare 46×24G.

Cărucioare pentru sertare de 50×28G cu câte 2 roți fixe și role de ghidaj sprijinite pe rulmenți Ø 125 mm, cu strat de rulare din poliuretan, blocabil cu ajutorul rolelor de ghidaj. Cu margine împotriva alunecării pe 4 părți, covor din cauciuc cu caneluri și mânere de împingere din 2 componente cu Haptoprene®. Siguranța de deschidere individuală împiedică deschiderea simultană a mai multor sertare. Carcasă cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice.

Culoare:

Corp și corpul sertarelor – gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor – antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

Notă:

Echiparea sertarelor este permisă doar cu Cod 931454 sau Cod 931456 (cu deblocare individuală cu o singură mână a sertarului).

Descriere tehnică

Capacitate portantă maximă	600 kg
----------------------------	--------

ComfortClose	nu
Număr de sertare	0
Greutate	81 kg
Strat de rulare fără amprență	da
Adâncime	700 mm
Înălțime	885 mm
Ø roții	125 mm
Număr de role de ghidaj cu frână	2
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Înălțime carcasă sertare	700 mm
Număr de roți fixe fără frână	2
Înălțimea utilă	600 mm
Număr de uși	0
Cu margine împotriva alunecării	da
Înălțime utilă carcasă sertare	600 mm
Lățime	1250 mm
Execuție	mobilă
Execuție	pentru echiparea individuală
Număr raft culisant	0
Înălțimea utilă pentru sertare	600 mm
Carcasă deschisă sus	nu
Grosimea materialului	1,2 mm
Deschiderea sertarului	Încuietoare anti-alunecare
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	46x24G
Tip produs	Cărucior de montaj

Accesorii

Placă de acoperire din tablă de oțel cu margine împotriva alunecării pe 4 părți Dimensiuni în G 50X28

951972 50X28