

Garant GRIDLINE

Cărucior de montaj cu sertare 75 kg, 20×20G, Înălțime mm / număr de sertare: 685/3**Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 930515 685/3 |
| GTIN | 4062406352479 |
| Clasa articolului | 9GK |

Descriere**Execuție:****Complet cu sertare 20×20G.**

Cărucior pentru montaj la 24×24G cu câte 2 roți fixe și role de ghidaj sprijinite pe rulmenți Ø 125 mm, cu strat de rulare din poliuretan, role de ghidaj cu posibilitate de blocare. Cu margine împotriva alunecării pe 4 părți, covor din cauciuc cu caneluri și mânere de împingere Haptoprene din 2 componente. O siguranță de deschidere individuală împiedică deschiderea simultană a mai multor sertare. Carcasă cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice.

Sertare cu deschidere completă 100%, cu deschidere diferențială. Sertare cu locașuri de prindere pentru fixarea de bare despărțitoare cu fante la distanță de 25 mm (începând de la înălțimea frontală a sertarelor de 75 mm).

Deblocarea individuală cu o singură mână a sertarului – împiedică deschiderea sertarului în timpul transportului. Neapărat necesar pentru toate cărucioarele pentru montaj.

Echipare:

Înălțime frontală a sertarului mm: 100, 100, 200

Culoare:

Corp și corpul sertarelor – gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor – antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

Descriere tehnică

| | |
|--|--------------------|
| Greutate | 68 kg |
| Înălțime utilă carcasă sertare | 400 mm |
| Capacitate portantă maximă | 600 kg |
| Lățimea utilă a sertarelor în G | 20 |
| Capacitate portantă per sertar / raft culisant | 75 kg |
| Număr de sertare | 3 |
| Lățime | 600 mm |
| Suprafață utilă a sertarelor în G | Suport de prindere |
| Număr de role de ghidaj cu frână | 2 |
| Număr de roți fixe fără frână | 2 |
| Adâncime utilă sertare | 500 mm |
| Sistem electronic de închidere – convertibil | da |
| Adâncime | 600 mm |
| Adâncimea utilă a sertarelor în G | 20 |
| Strat de rulare fără amprență | da |
| Deblocare singulară de sertar | Cu o singură mână |
| Înălțimea utilă | 400 mm |
| Număr de uși | 0 |
| Înălțime carcasă sertare | 500 mm |
| Lățime utilă sertare | 500 mm |
| Înălțime | 685 mm |
| Deschiderea sertarului (parțială / completă) | 100 % |
| Cu margine împotriva alunecării | da |
| Ø roții | 125 mm |
| ComfortClose | nu |
| Execuție | mobilă |
| Execuție | cu sertare |
| Număr raft culisant | 0 |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Înălțimea utilă pentru sertare | 400 mm |
| Carcasă deschisă sus | nu |
| Grosimea materialului | 1,2 mm |
| Deschiderea sertarului | Încuietoare anti-alunecare |
| Egalizarea înălțimii la intervale | 25 mm |
| Încuietoare cilindrică | Element modular de inserție |
| Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Caracteristici nume produs | 20x20G |
| Tip produs | Cărucior de montaj |

Accesorii

| | |
|---|--------------|
| Mâner de împingere Tip 1 | 958490 1 |
| Deblocare singulară a sertarului cu o singură mână Lățimea utilă a sertarelor în G 20 | 951020 20 |
| Șild pentru GridLine Tip HU21 | 914227 HU21 |
| Sertar cu deblocare singulară cu o singură mână,75 kg Înălțime frontală a sertarului 100 mm | 930534 100 |
| Sertar cu deblocare singulară cu o singură mână,75 kg Înălțime frontală a sertarului 200 mm | 930534 200 |
| Cărucior de montaj pentru sertare Înălțime mm / număr de sertare 685/0 | 930517 685/0 |
| Placă de acoperire din tablă de oțel cu margine împotriva alunecării pe 4 părți Dimensiuni în G 24X24 | 951972 24X24 |