

Garant GRIDLINE

Cărucior de montaj cu sertare 75 kg, 20×20G, Înălțime mm / număr de sertare: 685/4**Date comandă**

Numărul de comandă	930515 685/4
GTIN	4062406348748
Clasa articolului	9GK

Descriere**NOTĂ: Este posibilă selectarea culorilor****Execuție:****Complet cu sertare 20×20G.**

Cărucior pentru montaj la 24×24G cu câte 2 roți fixe și role de ghidaj sprijinite pe rulmenți Ø 125 mm, cu strat de rulare din poliuretan, role de ghidaj cu posibilitate de blocare. Cu margine împotriva alunecării pe 4 părți, covor din cauciuc cu caneluri și mânere de împingere Haptoprene® din 2 componente. O siguranță de deschidere individuală împiedică deschiderea simultană a mai multor sertare. Carcasă cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice.

Sertare cu deschidere completă 100%, cu deschidere diferențială. Sertare cu locașuri de prindere pentru fixarea de bare despărțitoare cu fante la distanță de 25 mm (începând de la înălțimea frontală a sertarelor de 75 mm).

Deblocarea individuală cu o singură mână a sertarului – împiedică deschiderea sertarului în timpul transportului. Neapărat necesar pentru toate cărucioarele pentru montaj.

Echipare:

Înălțime frontală a sertarului mm: 50, 100, 100, 150

Culoare:

Corp și corpul sertarelor – gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor – antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Capacitate portantă per sertar / raft culisant: 75 kg

Deschiderea sertarului (parțială / completă): 100 %

Deblocare singulară de sertar: Cu o singură mână

Suprafață utilă a sertarelor în G: Suport de prindere

Înălțime: 685 mm

Lățime: 600 mm

Adâncime: 600 mm

Înălțimea utilă: 400 mm

Înălțime carcasă sertare: 500 mm

Înălțime utilă carcasă sertare: 400 mm

Descriere tehnică

Ø roții	125 mm
Înălțime carcasă sertare	500 mm
Capacitate portantă maximă	600 kg
Număr de uși	0
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Adâncime	600 mm
Înălțime	685 mm
Lățime utilă sertare	500 mm
Înălțime utilă carcasă sertare	400 mm
Adâncimea utilă a sertarelor în G	20
Suprafață utilă a sertarelor în G	Suport de prindere
Deblocare singulară de sertar	Cu o singură mână
Înălțimea utilă	400 mm
Greutate	76 kg
Număr de role de ghidaj cu frână	2
Lățime	600 mm
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %

Număr de sertare	4
Strat de rulare fără amprență	da
Adâncime utilă sertare	500 mm
ComfortClose	nu
Lățimea utilă a sertarelor în G	20
Număr de roți fixe fără frână	2
Cu margine împotriva alunecării	da
Execuție	mobilă
Execuție	cu sertare
Număr raft culisant	0
Carcasă deschisă sus	nu
Înălțimea utilă pentru sertare	400 mm
Grosimea materialului	1,2 mm
Deschiderea sertarului	Încuietoare anti-alunecare
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	20x20G

Accesorii

Deblocare singulară a sertarului cu o singură mână Lățimea utilă a sertarelor în G 20	951020 20
Șild pentru GridLine Tip HU21	914227 HU21
Mâner de împingere Tip 1	958490 1
Sertar cu deblocare singulară cu o singură mână, 75 kg Înălțime frontală a sertarului 100 mm	930534 100
Sertar cu deblocare singulară cu o singură mână, 75 kg Înălțime frontală a sertarului 150 mm	930534 150

Sertar cu deblocare singulară cu o singură mână, 75 kg
Înălțime frontală a sertarului 50 mm

930534 50

Cărucior de montaj pentru sertare Înălțime mm / număr de
sertare 685/0

930517 685/0

Placă de acoperire din tablă de oțel cu margine împotriva
alunecării pe 4 părți Dimensiuni în G 24X24

951972 24X24