

Garant GRIDLINE

Cărucior de montaj pentru sertare, 20×20G, Înălțime mm / număr de sertare: 885/0**Date comandă**

Numărul de comandă	930517 885/0
GTIN	4062406352509
Clasa articolului	9GK

Descriere**Execuție:**

Pentru echiparea cu sertare 20×20G.

Cărucior pentru montaj la 24×24G cu câte 2 roți fixe și role de ghidaj sprijinite pe rulmenți Ø 125 mm, cu strat de rulare din poliuretan, role de ghidaj cu posibilitate de blocare. Cu margine împotriva alunecării pe 4 părți, covor din cauciuc cu caneluri și mânere de împingere Haptoprene din 2 componente. O siguranță de deschidere individuală împiedică deschiderea simultană a mai multor sertare. Carcasă cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice.

Culoare:

Corp și corpul sertarelor – gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor – antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

Notă:

Echiparea sertarelor admisă numai cu Cod 930534 (cu închidere individuală cu o singură mână a sertarelor).

Descriere tehnică

Număr de role de ghidaj cu frână	2
----------------------------------	---

Înălțime carcasă sertare	700 mm
Capacitate portantă maximă	600 kg
Număr de roți fixe fără frână	2
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Cu margine împotriva alunecării	da
Lățime	600 mm
Număr de uși	0
Înălțime utilă carcasă sertare	600 mm
Adâncime	600 mm
Număr de sertare	0
Înălțime	885 mm
Strat de rulare fără amprentă	da
Înălțimea utilă	600 mm
Ø roții	125 mm
ComfortClose	nu
Greutate	48 kg
Execuție	mobilă
Execuție	pentru echiparea individuală
Carcasă deschisă sus	nu
Înălțimea utilă pentru sertare	600 mm
Număr raft culisant	0
Grosimea materialului	1,2 mm
Deschiderea sertarului	Încuietoare anti-alunecare
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	20x20G
Tip produs	Cărucior de montaj

Accesorii

Șild pentru GridLine Tip HU21	914227 HU21
Mâner de împingere Tip 1	958490 1
Placă de acoperire din tablă de oțel cu margine împotriva alunecării pe 4 părți Dimensiuni în G 24X24	951972 24X24