

Garant GRIDLINE

Cărucior de montaj pentru sertare, 36×24G, Înălțime mm / număr de sertare: 885/0**Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 931327 885/0 |
| GTIN | 4062406352714 |
| Clasa articolului | 9GK |

Descriere**Execuție:**

Pentru echiparea cu sertare 36×24G.

Cărucior pentru montaj la 40×28G cu câte 2 roți fixe și role de ghidaj sprijinite pe rulmenți Ø 125 mm, cu strat de rulare din poliuretan, role de ghidaj cu posibilitate de blocare. Cu margine împotriva alunecării pe 4 părți, covor din cauciuc cu caneluri și mânere de împingere Haptoprene® din 2 componente. O siguranță de deschidere individuală împiedică deschiderea simultană a mai multor sertare. Carcasă cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice.

Culoare:

Corp și corpul sertarelor – gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor – antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

Notă:

Echiparea sertarelor admisă numai cu Cod 931354 sau Cod 931356 (cu închidere individuală cu o singură mână a sertarelor).

Descriere tehnică

| | |
|----------|--------|
| Înălțime | 885 mm |
|----------|--------|

| | |
|--|--|
| Adâncime | 700 mm |
| ComfortClose | nu |
| Număr de sertare | 0 |
| Înălțime carcasă sertare | 700 mm |
| Cu margine împotriva alunecării | da |
| Număr de roți fixe fără frână | 2 |
| Ø roții | 125 mm |
| Greutate | 76 kg |
| Număr de uși | 0 |
| Număr de role de ghidaj cu frână | 2 |
| Înălțime utilă carcasă sertare | 600 mm |
| Sistem electronic de închidere – convertibil | da |
| Lățime | 1000 mm |
| Capacitate portantă maximă | 600 kg |
| Înălțimea utilă | 600 mm |
| Strat de rulare fără amprentă | da |
| Execuție | mobilă |
| Execuție | pentru echiparea individuală |
| Număr raft culisant | 0 |
| Carcasă deschisă sus | nu |
| Înălțimea utilă pentru sertare | 600 mm |
| Grosimea materialului | 1,2 mm |
| Deschiderea sertarului | Încuietoare anti-alunecare |
| Egalizarea înălțimii la intervale | 25 mm |
| Încuietoare cilindrică | Element modular de inserție |
| Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Caracteristici nume produs | 36x24G |
| Tip produs | Cărucior de montaj |

Accesorii

Placă de acoperire din tablă de oțel cu margine împotriva alunecării pe 4 părți Dimensiuni în G 40X28

951972 40X28