

Garant GRIDLINE

**Cărucior de montaj pentru sertare, 20×20G, Înălțime mm / număr de sertare: 685/0****Date comandă**

Numărul de comandă	930517 685/0
GTIN	4062406352493
Clasa articolului	9GK

**Descriere****Execuție:**

Pentru echiparea cu sertare 20×20G.

Cărucior pentru montaj la 24×24G cu câte 2 roți fixe și role de ghidaj sprijinite pe rulmenți Ø 125 mm, cu strat de rulare din poliuretan, role de ghidaj cu posibilitate de blocare. Cu margine împotriva alunecării pe 4 părți, covor din cauciuc cu caneluri și mânere de împingere Haptoprene din 2 componente. O siguranță de deschidere individuală împiedică deschiderea simultană a mai multor sertare. Carcasă cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice.

**Culoare:**

Corp și corpul sertarelor – gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor – antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

**Notă:**

Echiparea sertarelor admisă numai cu Cod 930534 (cu închidere individuală cu o singură mână a sertarelor).

**Descriere tehnică**

Ø roții	125 mm
---------	--------

Număr de uși	0
Număr de sertare	0
Înălțime utilă carcasă sertare	400 mm
ComfortClose	nu
Înălțime carcasă sertare	500 mm
Număr de role de ghidaj cu frână	2
Capacitate portantă maximă	600 kg
Lățime	600 mm
Înălțime	685 mm
Greutate	44 kg
Strat de rulare fără amprență	da
Adâncime	600 mm
Cu margine împotriva alunecării	da
Număr de roți fixe fără frână	2
Înălțimea utilă	400 mm
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Execuție	mobilă
Execuție	pentru echiparea individuală
Carcasă deschisă sus	nu
Număr raft culisant	0
Înălțimea utilă pentru sertare	400 mm
Grosimea materialului	1,2 mm
Deschiderea sertarului	Încuietoare anti-alunecare
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	20x20G
Tip produs	Cărucior de montaj

---

## Accesorii

Mâner de împingere Tip 1	958490 1
Șild pentru GridLine Tip HU21	914227 HU21
Placă de acoperire din tablă de oțel cu margine împotriva alunecării pe 4 părți Dimensiuni în G 24X24	951972 24X24