

Garant GRIDLINE

**Cărucior de montaj cu sertare 75 kg, 26×20G, Înălțime mm / număr de sertare: 885/5****Date comandă**

Numărul de comandă	930615 885/5
GTIN	4062406348755
Clasa articolului	9GK

**Descriere****Execuție:****Complet cu sertare 26×20G.**

Cărucior pentru montaj la 30×24G cu câte 2 roți fixe și role de ghidaj sprijinite pe rulmenți Ø 125 mm, cu strat de rulare din poliuretan, role de ghidaj cu posibilitate de blocare. Cu margine împotriva alunecării pe 4 părți, covor din cauciuc cu caneluri și mânere de împingere Haptoprene® din 2 componente. O siguranță de deschidere individuală împiedică deschiderea simultană a mai multor sertare. Carcasă cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice.

**Sertare cu deschidere completă 100%**, cu deschidere diferențială. Sertare cu locașuri de prindere pentru fixarea de bare despărțitoare cu fante la distanță de 25 mm (începând de la înălțimea frontală a sertarelor de 75 mm).

**Deblocarea individuală cu o singură mână a sertarului** – împiedică deschiderea sertarului în timpul transportului. Neapărat necesar pentru toate cărucioarele pentru montaj.

**Echipare:**

Înălțime frontală a sertarului mm: 75, 75, 100, 150, 200

**Culoare:**

Corp și corpul sertarelor – gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor – antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

## Descriere tehnică

Deblocare singulară de sertar	Cu o singură mână
Număr de sertare	5
Înălțimea utilă	600 mm
Înălțime carcasă sertare	700 mm
Număr de roți fixe fără frână	2
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Înălțime utilă carcasă sertare	600 mm
Strat de rulare fără amprentă	da
Suprafață utilă a sertarelor în G	26×20
Adâncimea utilă a sertarelor în G	20
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Adâncime	600 mm
Lățime utilă sertare	650 mm
Număr de uși	0
Greutate	106 kg
Adâncime utilă sertare	500 mm
Cu margine împotriva alunecării	da
Lățimea utilă a sertarelor în G	26
Lățime	750 mm
Înălțime	885 mm
ComfortClose	nu
Număr de role de ghidaj cu frână	2
Capacitate portantă maximă	600 kg
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Execuție	mobilă
Execuție	cu sertare
Înălțimea utilă pentru sertare	600 mm

Carcasă deschisă sus	nu
Număr raft culisant	0
Grosimea materialului	1,2 mm
Deschiderea sertarului	Încuietoare anti-alunecare
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	26x20G
Tip produs	Cărucior de montaj

## Accesorii

Sertar cu deblocare singulară cu o singură mână,75 kg Înălțime frontală a sertarului 150 mm	930634 150
Șild pentru GridLine Tip HU21	914227 HU21
Sertar cu deblocare singulară cu o singură mână,75 kg Înălțime frontală a sertarului 75 mm	930634 75
Sertar cu deblocare singulară cu o singură mână,75 kg Înălțime frontală a sertarului 100 mm	930634 100
Sertar cu deblocare singulară cu o singură mână,75 kg Înălțime frontală a sertarului 200 mm	930634 200
Cărucior de montaj pentru sertare Înălțime mm / număr de sertare 885/0	930617 885/0
Placă de acoperire din tablă de oțel cu margine împotriva alunecării pe 4 părți Dimensiuni în G 30X24	951972 30X24
Capace de capăt pentru mânere20 buc. Tip 10	951025 10