

Garant GRIDLINE

Cărucior de montaj cu sertare 75 kg, 26×20G, Înălțime mm / număr de sertare: 885/4**Date comandă**

Numărul de comandă	930615 885/4
GTIN	4062406352516
Clasa articolului	9GK

Descriere**Execuție:****Complet cu sertare 26×20G.**

Cărucior pentru montaj la 30×24G cu câte 2 roți fixe și role de ghidaj sprijinite pe rulmenți Ø 125 mm, cu strat de rulare din poliuretan, role de ghidaj cu posibilitate de blocare. Cu margine împotriva alunecării pe 4 părți, covor din cauciuc cu caneluri și mânere de împingere Haptoprene® din 2 componente. O siguranță de deschidere individuală împiedică deschiderea simultană a mai multor sertare. Carcasă cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice.

Sertare cu deschidere completă 100%, cu deschidere diferențială. Sertare cu locașuri de prindere pentru fixarea de bare despărțitoare cu fante la distanță de 25 mm (începând de la înălțimea frontală a sertarelor de 75 mm).

Deblocarea individuală cu o singură mână a sertarului – împiedică deschiderea sertarului în timpul transportului. Neapărat necesar pentru toate cărucioarele pentru montaj.

Echipare:

Înălțime frontală a sertarului mm: 75, 100, 125, 300

Culoare:

Corp și corpul sertarelor – gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor – antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

Descriere tehnică

Număr de uși	0
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Lățime utilă sertare	650 mm
Înălțime utilă carcasă sertare	600 mm
Adâncimea utilă a sertarelor în G	20
Adâncime	600 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Capacitate portantă maximă	600 kg
Lățimea utilă a sertarelor în G	26
ComfortClose	nu
Înălțime carcasă sertare	700 mm
Cu margine împotriva alunecării	da
Strat de rulare fără amprentă	da
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Deblocare singulară de sertar	Cu o singură mână
Număr de sertare	4
Înălțimea utilă	600 mm
Adâncime utilă sertare	500 mm
Suprafață utilă a sertarelor în G	26×20
Înălțime	885 mm
Număr de roți fixe fără frână	2
Lățime	750 mm
Număr de role de ghidaj cu frână	2
Greutate	95 kg
Execuție	mobilă
Execuție	cu sertare
Număr raft culisant	0

Înălțimea utilă pentru sertare	600 mm
Carcasă deschisă sus	nu
Grosimea materialului	1,2 mm
Deschiderea sertarului	Încuietoare anti-alunecare
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	26x20G
Tip produs	Cărucior de montaj

Accesorii

Sertar cu deblocare singulară cu o singură mână,75 kg Înălțime frontală a sertarului 100 mm	930634 100
Sertar cu deblocare singulară cu o singură mână,75 kg Înălțime frontală a sertarului 75 mm	930634 75
Sertar cu deblocare singulară cu o singură mână,75 kg Înălțime frontală a sertarului 125 mm	930634 125
Sertar cu deblocare singulară cu o singură mână,75 kg Înălțime frontală a sertarului 300 mm	930634 300
Șild pentru GridLine Tip HU21	914227 HU21
Cărucior de montaj pentru sertare Înălțime mm / număr de sertare 885/0	930617 885/0
Placă de acoperire din tablă de oțel cu margine împotriva alunecării pe 4 părți Dimensiuni în G 30X24	951972 30X24
Capace de capăt pentru mânere 20 buc. Tip 10	951025 10