

Garant GRIDLINE

Cărucior de montaj cu sertare 75 kg, 26×24G, Înălțime mm / număr de sertare: 985/5**Date comandă**

Numărul de comandă	931145 985/5
GTIN	4062406348786
Clasa articolului	9GK

Descriere**Execuție:****Complet cu sertare 26×24G.**

Cărucioare pentru sertare de 30×28G cu câte 2 roți fixe și role de ghidaj sprijinite pe rulmenți Ø 125 mm, cu strat de rulare din poliuretan, blocabil cu ajutorul rolor de ghidaj. Cu margine împotriva alunecării pe 4 părți, covor din cauciuc cu caneluri și mânere de împingere Haptoprene din 2 componente. O siguranță de deschidere individuală împiedică deschiderea simultană a mai multor sertare. Carcasă cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice.

Sertare cu deschidere completă 100%, cu deschidere diferențială. Sertare cu locașuri de prindere pentru fixarea de bare despărțitoare cu fante la distanță de 25 mm (începând de la înălțimea frontală a sertarelor de 75 mm).

Deblocarea individuală cu o singură mână a sertarului – împiedică deschiderea sertarului în timpul transportului. Neapărat necesar pentru toate cărucioarele pentru montaj.

Culoare:

Corp și corpul sertarelor – gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor – antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

Descriere tehnică

Număr de uși	0
Număr de roți fixe fără frână	2
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Strat de rulare fără amprență	da
Adâncime	700 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Capacitate portantă maximă	600 kg
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Cu margine împotriva alunecării	da
Lățime utilă sertare	650 mm
Deblocare singulară de sertar	Cu o singură mână
Adâncime utilă sertare	600 mm
Adâncimea utilă a sertarelor în G	24
Număr de sertare	5
ComfortClose	nu
Înălțime utilă carcasă sertare	700 mm
Lățimea utilă a sertarelor în G	26
Lățime	750 mm
Număr de role de ghidaj cu frână	2
Greutate	124 kg
Înălțime	985 mm
Înălțime carcasă sertare	800 mm
Ø roții	125 mm
Suprafață utilă a sertarelor în G	26×24
Înălțimea utilă	700 mm
Execuție	mobilă
Execuție	cu sertare
Număr raft culisant	0
Înălțimea utilă pentru sertare	700 mm

Carcasă deschisă sus	nu
Grosimea materialului	1,2 mm
Deschiderea sertarului	Încuietoare anti-alunecare
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	26x24G
Tip produs	Cărucior de montaj

Accesorii

Cărucior de montaj pentru sertare Înălțime mm / număr de sertare 985/0	931147 985/0
Sertar cu deblocare singulară cu o singură mână,75 kg Înălțime frontală a sertarului 100 mm	931166 100
Sertar cu deblocare singulară cu o singură mână,75 kg Înălțime frontală a sertarului 125 mm	931166 125
Sertar cu deblocare singulară cu o singură mână,75 kg Înălțime frontală a sertarului 200 mm	931166 200
Sertar cu deblocare singulară cu o singură mână,75 kg Înălțime frontală a sertarului 75 mm	931166 75
Placă de acoperire din tablă de oțel cu margine împotriva alunecării pe 4 părți Dimensiuni în G 30X28	951972 30X28