

Garant GRIDLINE

Cărucior de montaj cu sertare 75 kg, 20×24G, Înălțime mm / număr de sertare: 885/4**Date comandă**

Numărul de comandă	931025 885/4
GTIN	4062406352561
Clasa articolului	9GK

Descriere**Execuție:****Complet cu sertare 20×24G.**

Cărucior pentru montaj la 24×28G cu câte 2 roți fixe și role de ghidaj sprijinite pe rulmenți Ø 125 mm, cu strat de rulare din poliuretan, role de ghidaj cu posibilitate de blocare. Cu margine împotriva alunecării pe 4 părți, covor din cauciuc cu caneluri și mânere de împingere Haptoprene® din 2 componente. O siguranță de deschidere individuală împiedică deschiderea simultană a mai multor sertare. Carcasă cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice.

Sertare cu deschidere completă 100%, cu deschidere diferențială. Sertare cu locașuri de prindere pentru fixarea de bare despărțitoare cu fante la distanță de 25 mm (începând de la înălțimea frontală a sertarelor de 75 mm).

Deblocarea individuală cu o singură mână a sertarului – împiedică deschiderea sertarului în timpul transportului. Neapărat necesar pentru toate cărucioarele pentru montaj.

Echipare:

Înălțime frontală a sertarului mm: 75, 100, 125, 300

Culoare:

Corp și corpul sertarelor – gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor – antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

Descriere tehnică

Adâncime utilă sertare	600 mm
Număr de sertare	4
Lățimea utilă a sertarelor în G	20
Număr de role de ghidaj cu frână	2
ComfortClose	nu
Ø roții	125 mm
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Înălțimea utilă	600 mm
Suprafață utilă a sertarelor în G	20×24
Număr de uși	0
Lățime utilă sertare	500 mm
Cu margine împotriva alunecării	da
Capacitate portantă maximă	600 kg
Greutate	98 kg
Lățime	600 mm
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Adâncimea utilă a sertarelor în G	24
Adâncime	700 mm
Strat de rulare fără amprentă	da
Număr de roți fixe fără frână	2
Înălțime utilă carcasă sertare	600 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Înălțime carcasă sertare	700 mm
Înălțime	885 mm
Deblocare singulară de sertar	Cu o singură mână
Execuție	mobilă
Execuție	cu sertare

Număr raft culisant	0
Carcasă deschisă sus	nu
Înălțimea utilă pentru sertare	600 mm
Grosimea materialului	1,2 mm
Deschiderea sertarului	Încuietoare anti-alunecare
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	20x24G
Tip produs	Cărucior de montaj

Accesorii

Șild pentru GridLine Tip HU21	914227 HU21
Sertar cu deblocare singulară cu o singură mână, 75 kg Înălțime frontală a sertarului 75 mm	931046 75
Sertar cu deblocare singulară cu o singură mână, 75 kg Înălțime frontală a sertarului 100 mm	931046 100
Cărucior de montaj pentru sertare Înălțime mm / număr de sertare 885/0	931027 885/0
Sertar cu deblocare singulară cu o singură mână, 75 kg Înălțime frontală a sertarului 300 mm	931046 300
Sertar cu deblocare singulară cu o singură mână, 75 kg Înălțime frontală a sertarului 125 mm	931046 125
Placă de acoperire din tablă de oțel cu margine împotriva alunecării pe 4 părți Dimensiuni în G 24X28	951972 24X28