

Garant GRIDLINE

Cărucior de montaj cu sertare 75 kg, 26×24G, Înălțime mm / număr de sertare: 685/3**Date comandă**

Numărul de comandă	931145 685/3
GTIN	4062406352615
Clasa articolului	9GK

Descriere**Execuție:****Complet cu sertare 26×24G.**

Cărucioare pentru sertare de 30×28G cu câte 2 roți fixe și role de ghidaj sprijinite pe rulmenți Ø 125 mm, cu strat de rulare din poliuretan, blocabil cu ajutorul roler de ghidaj. Cu margine împotriva alunecării pe 4 părți, covor din cauciuc cu caneluri și mânere de împingere Haptoprene din 2 componente. O siguranță de deschidere individuală împiedică deschiderea simultană a mai multor sertare. Carcasă cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice.

Sertare cu deschidere completă 100%, cu deschidere diferențială. Sertare cu locașuri de prindere pentru fixarea de bare despărțitoare cu fante la distanță de 25 mm (începând de la înălțimea frontală a sertarelor de 75 mm).

Deblocarea individuală cu o singură mână a sertarului – împiedică deschiderea sertarului în timpul transportului. Neapărat necesar pentru toate cărucioarele pentru montaj.

Culoare:

Corp și corpul sertarelor – gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor – antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

Descriere tehnică

Număr de roți fixe fără frână	2
Greutate	89 kg
Număr de sertare	3
ComfortClose	nu
Adâncime utilă sertare	600 mm
Adâncime	700 mm
Strat de rulare fără amprentă	da
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Capacitate portantă maximă	600 kg
Înălțime	685 mm
Suprafață utilă a sertarelor în G	26×24
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Înălțimea utilă	400 mm
Înălțime utilă carcasă sertare	400 mm
Lățime	750 mm
Adâncimea utilă a sertarelor în G	24
Număr de uși	0
Ø roții	125 mm
Lățime utilă sertare	650 mm
Deblocare singulară de sertar	Cu o singură mână
Lățimea utilă a sertarelor în G	26
Înălțime carcasă sertare	500 mm
Număr de role de ghidaj cu frână	2
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Cu margine împotriva alunecării	da
Execuție	mobilă
Execuție	cu sertare
Înălțimea utilă pentru sertare	400 mm
Carcasă deschisă sus	nu

Număr raft culisant	0
Grosimea materialului	1,2 mm
Deschiderea sertarului	Încuietoare anti-alunecare
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	26x24G
Tip produs	Cărucior de montaj

Accesorii

Sertar cu deblocare singulară cu o singură mână, 75 kg Înălțime frontală a sertarului 200 mm	931166 200
Sertar cu deblocare singulară cu o singură mână, 75 kg Înălțime frontală a sertarului 100 mm	931166 100
Cărucior de montaj pentru sertare Înălțime mm / număr de sertare 685/0	931147 685/0
Placă de acoperire din tablă de oțel cu margine împotriva alunecării pe 4 părți Dimensiuni în G 30X28	951972 30X28