

Garant GRIDLINE

Cărucior de montaj cu sertare 75 kg, 36×20G, Înălțime mm / număr de sertare: 885/5**Date comandă**

Numărul de comandă	930725 885/5
GTIN	4062406348762
Clasa articolului	9GK

Descriere**Execuție:****Complet cu sertare 36×20G.**

Cărucior pentru montaj la 40×24G cu câte 2 roți fixe și role de ghidaj sprijinite pe rulmenți Ø 125 mm, cu strat de rulare din poliuretan, role de ghidaj cu posibilitate de blocare. Cu margine împotriva alunecării pe 4 părți, covor din cauciuc cu caneluri și mânere de împingere Haptoprene® din 2 componente. O siguranță de deschidere individuală împiedică deschiderea simultană a mai multor sertare. Carcasă cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice.

Sertare cu deschidere completă 100%, cu deschidere diferențială. Sertare cu locașuri de prindere pentru fixarea de bare despărțitoare cu fante la distanță de 25 mm (începând de la înălțimea frontală a sertarelor de 75 mm).

Deblocarea individuală cu o singură mână a sertarului – împiedică deschiderea sertarului în timpul transportului. Neapărat necesar pentru toate cărucioarele pentru montaj.

Echipare:

Înălțime frontală a sertarului mm: 75, 75, 100, 150, 200

Culoare:

Corp și corpul sertarelor – gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor – antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

Descriere tehnică

Număr de role de ghidaj cu frână	2
Greutate	131 kg
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Număr de sertare	5
Lățimea utilă a sertarelor în G	36
ComfortClose	nu
Înălțime carcasă sertare	700 mm
Strat de rulare fără amprentă	da
Lățime utilă sertare	900 mm
Capacitate portantă maximă	600 kg
Înălțime	885 mm
Adâncime	600 mm
Lățime	1000 mm
Cu margine împotriva alunecării	da
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Înălțimea utilă	600 mm
Adâncimea utilă a sertarelor în G	20
Adâncime utilă sertare	500 mm
Ø roții	125 mm
Număr de uși	0
Deblocare singulară de sertar	Cu o singură mână
Suprafață utilă a sertarelor în G	36×20
Înălțime utilă carcasă sertare	600 mm
Număr de roți fixe fără frână	2
Execuție	mobilă
Execuție	cu sertare
Număr raft culisant	0

Înălțimea utilă pentru sertare	600 mm
Carcasă deschisă sus	nu
Grosimea materialului	1,2 mm
Deschiderea sertarului	Încuietoare anti-alunecare
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	36x20G
Tip produs	Cărucior de montaj

Accesorii

Sertar cu deblocare singulară cu o singură mână,75 kg Înălțime frontală a sertarului 150 mm	930744 150
Sertar cu deblocare singulară cu o singură mână,75 kg Înălțime frontală a sertarului 100 mm	930744 100
Sertar cu deblocare singulară cu o singură mână,75 kg Înălțime frontală a sertarului 75 mm	930744 75
Șild pentru GridLine Tip HU21	914227 HU21
Sertar cu deblocare singulară cu o singură mână,75 kg Înălțime frontală a sertarului 200 mm	930744 200
Cărucior de montaj pentru sertare Înălțime mm / număr de sertare 885/0	930727 885/0
Placă de acoperire din tablă de oțel cu margine împotriva alunecării pe 4 părți Dimensiuni în G 40X24	951972 40X24