

Garant GRIDLINE

Cărucior de montaj cu sertare 75 kg, 26×24G, Înălțime mm / număr de sertare: 985/7**Date comandă**

Numărul de comandă	931145 985/7
GTIN	4062406352660
Clasa articolului	9GK

Descriere**Execuție:****Complet cu sertare 26×24G.**

Cărucioare pentru sertare de 30×28G cu câte 2 roți fixe și role de ghidaj sprijinite pe rulmenți Ø 125 mm, cu strat de rulare din poliuretan, blocabil cu ajutorul rolor de ghidaj. Cu margine împotriva alunecării pe 4 părți, covor din cauciuc cu caneluri și mânere de împingere Haptoprene din 2 componente. O siguranță de deschidere individuală împiedică deschiderea simultană a mai multor sertare. Carcasă cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice.

Sertare cu deschidere completă 100%, cu deschidere diferențială. Sertare cu locașuri de prindere pentru fixarea de bare despărțitoare cu fante la distanță de 25 mm (începând de la înălțimea frontală a sertarelor de 75 mm).

Deblocarea individuală cu o singură mână a sertarului – împiedică deschiderea sertarului în timpul transportului. Neapărat necesar pentru toate cărucioarele pentru montaj.

Culoare:

Corp și corpul sertarelor – gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor – antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

Descriere tehnică

Înălțime utilă carcasă sertare	700 mm
Adâncimea utilă a sertarelor în G	24
Lățimea utilă a sertarelor în G	26
Număr de uși	0
Adâncime	700 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Lățime	750 mm
Înălțime carcasă sertare	800 mm
Deblocare singulară de sertar	Cu o singură mână
Capacitate portantă maximă	600 kg
Adâncime utilă sertare	600 mm
Număr de roți fixe fără frână	2
Înălțimea utilă	700 mm
Cu margine împotriva alunecării	da
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Suprafață utilă a sertarelor în G	26×24
ComfortClose	nu
Număr de sertare	7
Strat de rulare fără amprentă	da
Înălțime	985 mm
Lățime utilă sertare	650 mm
Număr de role de ghidaj cu frână	2
Ø roții	125 mm
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Greutate	144 kg
Execuție	mobilă
Execuție	cu sertare
Carcasă deschisă sus	nu
Înălțimea utilă pentru sertare	700 mm

Număr raft culisant	0
Grosimea materialului	1,2 mm
Deschiderea sertarului	Încuietoare anti-alunecare
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	26x24G
Tip produs	Cărucior de montaj

Accesorii

Cărucior de montaj pentru sertare Înălțime mm / număr de sertare 985/0	931147 985/0
Sertar cu deblocare singulară cu o singură mână,75 kg Înălțime frontală a sertarului 100 mm	931166 100
Sertar cu deblocare singulară cu o singură mână,75 kg Înălțime frontală a sertarului 150 mm	931166 150
Sertar cu deblocare singulară cu o singură mână,75 kg Înălțime frontală a sertarului 75 mm	931166 75
Placă de acoperire din tablă de oțel cu margine împotriva alunecării pe 4 părți Dimensiuni în G 30X28	951972 30X28