

Garant GRIDLINE

Cărucior de montaj cu sertare 75 kg, 26×24G, Înălțime mm / număr de sertare: 685/4**Date comandă**

Numărul de comandă	931145 685/4
GTIN	4062406352622
Clasa articolului	9GK

Descriere**NOTĂ: Este posibilă selectarea culorilor****Execuție:****Complet cu sertare 26×24G.**

Cărucior pentru montaj la 30×28G cu câte 2 roți fixe și role de ghidaj sprijinite pe rulmenți Ø 125 mm, cu strat de rulare din poliuretan, role de ghidaj cu posibilitate de blocare. Cu margine împotriva alunecării pe 4 părți, covor din cauciuc cu caneluri și mânere de împingere Haptoprene® din 2 componente. O siguranță de deschidere individuală împiedică deschiderea simultană a mai multor sertare. Carcasă cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice.

Sertare cu deschidere completă 100%, cu deschidere diferențială. Sertare cu locașuri de prindere pentru fixarea de bare despărțitoare cu fante la distanță de 25 mm (începând de la înălțimea frontală a sertarelor de 75 mm).

Deblocarea individuală cu o singură mână a sertarului – împiedică deschiderea sertarului în timpul transportului. Neapărat necesar pentru toate cărucioarele pentru montaj.

Culoare:

Corp și corpul sertarelor – gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor – antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Capacitate portantă per sertar / raft culisant: 75 kg

Deschiderea sertarului (parțială / completă): 100 %

Deblocare singulară de sertar: Cu o singură mână

Suprafață utilă a sertarelor în G: 26×24

Înălțime: 685 mm

Lățime: 750 mm

Adâncime: 700 mm

Înălțimea utilă: 400 mm

Înălțime carcasă sertare: 500 mm

Înălțime utilă carcasă sertare: 400 mm

Descriere tehnică

Adâncime utilă sertare	600 mm
Număr de role de ghidaj cu frână	2
Înălțime carcasă sertare	500 mm
Adâncime	700 mm
Lățime utilă sertare	650 mm
Deblocare singulară de sertar	Cu o singură mână
Înălțime	685 mm
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Strat de rulare fără amprență	da
Lățimea utilă a sertarelor în G	26
Suprafață utilă a sertarelor în G	26×24
Ø roții	125 mm
Număr de sertare	4
Capacitate portantă maximă	600 kg
Greutate	102 kg
Număr de roți fixe fără frână	2
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Lățime	750 mm
Cu margine împotriva alunecării	da
Înălțimea utilă	400 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg

Adâncimea utilă a sertarelor în G	24
ComfortClose	nu
Înălțime utilă carcasă sertare	400 mm
Număr de uși	0
Execuție	mobilă
Execuție	cu sertare
Înălțimea utilă pentru sertare	400 mm
Număr raft culisant	0
Carcasă deschisă sus	nu
Grosimea materialului	1,2 mm
Deschiderea sertarului	Încuietoare anti-alunecare
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	26x24G

Accesorii

Sertar cu deblocare singulară cu o singură mână, 75 kg Înălțime frontală a sertarului 150 mm	931166 150
Sertar cu deblocare singulară cu o singură mână, 75 kg Înălțime frontală a sertarului 100 mm	931166 100
Sertar cu deblocare singulară cu o singură mână, 75 kg Înălțime frontală a sertarului 50 mm	931166 50
Cărucior de montaj pentru sertare Înălțime mm / număr de sertare 685/0	931147 685/0
Placă de acoperire din tablă de oțel cu margine împotriva alunecării pe 4 părți Dimensiuni în G 30X28	951972 30X28