

Garant GRIDLINE

Cărucior de montaj pentru sertare, 26×24G, Înălțime mm / număr de sertare: 685/0**Date comandă**

Numărul de comandă	931147 685/0
GTIN	4062406352677
Clasa articolului	9GK

Descriere**Execuție:**

Pentru echiparea cu sertare 26×24G.

Cărucioare pentru sertare de 30×28G cu câte 2 roți fixe și role de ghidaj sprijinite pe rulmenți Ø 125 mm, cu strat de rulare din poliuretan, blocabil cu ajutorul roților de ghidaj. Cu margine împotriva alunecării pe 4 părți, covor din cauciuc cu caneluri și mânere de împingere Haptoprene din 2 componente. O siguranță de deschidere individuală împiedică deschiderea simultană a mai multor sertare. Carcasă cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice.

Culoare:

Corp și corpul sertarelor – gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor – antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

Notă:

Echiparea sertarelor admisă numai cu Cod 931166 sau Cod 931168 (cu închidere individuală cu o singură mână a sertarelor).

Descriere tehnică

Ø roții	125 mm
---------	--------

Adâncime	700 mm
Strat de rulare fără amprență	da
ComfortClose	nu
Înălțime utilă carcasă sertare	400 mm
Înălțimea utilă	400 mm
Cu margine împotriva alunecării	da
Greutate	55 kg
Capacitate portantă maximă	600 kg
Înălțime carcasă sertare	500 mm
Număr de sertare	0
Înălțime	685 mm
Număr de uși	0
Număr de role de ghidaj cu frână	2
Lățime	750 mm
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Număr de roți fixe fără frână	2
Execuție	mobilă
Execuție	pentru echiparea individuală
Număr raft culisant	0
Carcasă deschisă sus	nu
Înălțimea utilă pentru sertare	400 mm
Grosimea materialului	1,2 mm
Deschiderea sertarului	Încuietoare anti-alunecare
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	26x24G
Tip produs	Cărucior de montaj

Accesorii

Placă de acoperire din tablă de oțel cu margine împotriva alunecării pe 4 părți Dimensiuni în G 30X28

951972 30X28