

Garant GRIDLINE

Cărucior de montaj pentru sertare, 20×24G, Înălțime mm / număr de sertare: 885/0**Date comandă**

Numărul de comandă	931027 885/0
GTIN	4062406352585
Clasa articolului	9GK

Descriere**Execuție:**

Pentru echiparea cu sertare 20×24G.

Cărucior pentru montaj la 24×28G cu câte 2 roți fixe și role de ghidaj sprijinite pe rulmenți Ø 125 mm, cu strat de rulare din poliuretan, role de ghidaj cu posibilitate de blocare. Cu margine împotriva alunecării pe 4 părți, covor din cauciuc cu caneluri și mânere de împingere Haptoprene® din 2 componente. O siguranță de deschidere individuală împiedică deschiderea simultană a mai multor sertare. Carcasă cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice.

Culoare:

Corp și corpul sertarelor – gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor – antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

Notă:

Echiparea sertarelor admisă numai cu Cod 931046 sau Cod 931048 (cu închidere individuală cu o singură mână a sertarelor).

Descriere tehnică

Înălțime utilă carcasă sertare	600 mm
Cu margine împotriva alunecării	da
Număr de roți fixe fără frână	2
Număr de sertare	0
Înălțimea utilă	600 mm
Adâncime	700 mm
ComfortClose	nu
Înălțime carcasă sertare	700 mm
Capacitate portantă maximă	600 kg
Înălțime	885 mm
Număr de uși	0
Număr de role de ghidaj cu frână	2
Strat de rulare fără amprentă	da
Greutate	54 kg
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Lățime	600 mm
Ø roții	125 mm
Execuție	mobilă
Execuție	pentru echiparea individuală
Carcasă deschisă sus	nu
Număr raft culisant	0
Înălțimea utilă pentru sertare	600 mm
Grosimea materialului	1,2 mm
Deschiderea sertarului	Încuietoare anti-alunecare
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	20x24G
Tip produs	Cărucior de montaj

Accesorii

Șild pentru GridLine Tip HU21

914227 HU21

Placă de acoperire din tablă de oțel cu margine împotriva
alunecării pe 4 părți Dimensiuni în G 24X28

951972 24X28