

Garant GRIDLINE

**Cărucior de montaj pentru sertare, 26×24G, Înălțime mm / număr de sertare: 985/0****Date comandă**

Numărul de comandă	931147 985/0
GTIN	4062406352684
Clasa articolului	9GK

**Descriere****Execuție:**

Pentru echiparea cu sertare 26×24G.

Cărucioare pentru sertare de 30×28G cu câte 2 roți fixe și role de ghidaj sprijinite pe rulmenți Ø 125 mm, cu strat de rulare din poliuretan, blocabil cu ajutorul rolor de ghidaj. Cu margine împotriva alunecării pe 4 părți, covor din cauciuc cu caneluri și mânere de împingere Haptoprene din 2 componente. O siguranță de deschidere individuală împiedică deschiderea simultană a mai multor sertare. Carcasă cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice.

**Culoare:**

Corp și corpul sertarelor – gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor – antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

**Notă:**

Echiparea sertarelor admisă numai cu Cod 931166 sau Cod 931168 (cu închidere individuală cu o singură mână a sertarelor).

**Descriere tehnică**

Adâncime	700 mm
----------	--------

Număr de uși	0
ComfortClose	nu
Strat de rulare fără amprentă	da
Lățime	750 mm
Număr de roți fixe fără frână	2
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Înălțimea utilă	700 mm
Ø roții	125 mm
Greutate	65 kg
Capacitate portantă maximă	600 kg
Cu margine împotriva alunecării	da
Înălțime	985 mm
Număr de sertare	0
Înălțime utilă carcasă sertare	700 mm
Înălțime carcasă sertare	800 mm
Număr de role de ghidaj cu frână	2
Execuție	mobilă
Execuție	pentru echiparea individuală
Număr raft culisant	0
Carcasă deschisă sus	nu
Înălțimea utilă pentru sertare	700 mm
Grosimea materialului	1,2 mm
Deschiderea sertarului	Încuietoare anti-alunecare
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	26x24G
Tip produs	Cărucior de montaj

---

## Accesorii

Placă de acoperire din tablă de oțel cu margine împotriva alunecării pe 4 părți Dimensiuni în G 30X28

951972 30X28