

Garant GRIDLINE

Cărucior de montaj cu sertare 75 kg, 46×24G, Înălțime mm / număr de sertare: 885/8**Date comandă**

Numărul de comandă	931425 885/8
GTIN	4062406352738
Clasa articolului	9GK

Descriere**Execuție:****Complet cu sertare 46×24G.**

Cărucioare pentru sertare de 50×28G cu câte 2 roți fixe și role de ghidaj sprijinite pe rulmenți Ø 125 mm, cu strat de rulare din poliuretan, blocabil cu ajutorul rotelor de ghidaj. Cu margine împotriva alunecării pe 4 părți, covor din cauciuc cu caneluri și mânere de împingere din 2 componente cu Haptoprene®. Siguranța de deschidere individuală împiedică deschiderea simultană a mai multor sertare. Carcasă cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice.

Sertare cu deschidere completă 100%, cu deschidere diferențială. Sertare cu locașuri de prindere pentru fixarea de bare despărțitoare, cu fante la distanță de 50 mm sau în rastru 2G (începând de la înălțimea frontală a sertarelor de 75 mm).

Deblocarea individuală cu o singură mână a sertarului – împiedică deschiderea sertarului în timpul transportului. Obligativ pentru toate cărucioarele de montaj.

Culoare:

Corp și corpul sertarelor – gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor – antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

Notă:

Pot fi folosiți doar pereți despărțitori demontabili GridLine, în lățimi de 2G, 4G, 6G, 8G, 10G sau 12 G.

Descriere tehnică

Înălțime utilă carcasă sertare	600 mm
Adâncime utilă sertare	600 mm
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Ø roții	125 mm
Deblocare singulară de sertar	Cu o singură mână
Strat de rulare fără amprență	da
ComfortClose	nu
Număr de roți fixe fără frână	2
Înălțimea utilă	600 mm
Lățime	1250 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Înălțime	885 mm
Greutate	217 kg
Număr de role de ghidaj cu frână	2
Adâncimea utilă a sertarelor în G	24
Lățime utilă sertare	1150 mm
Număr de sertare	8
Cu margine împotriva alunecării	da
Înălțime carcasă sertare	700 mm
Lățimea utilă a sertarelor în G	46
Suprafață utilă a sertarelor în G	46×24
Adâncime	700 mm
Capacitate portantă maximă	600 kg
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Număr de uși	0
Execuție	mobilă
Execuție	cu sertare
Număr raft culisant	0
Înălțimea utilă pentru sertare	600 mm

Carcasă deschisă sus	nu
Grosimea materialului	1,2 mm
Deschiderea sertarului	Încuietoare anti-alunecare
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	46x24G
Tip produs	Cărucior de montaj

Accesorii

Șild pentru GridLine Tip HU21	914227 HU21
Sertar cu deblocare singulară cu o singură mână, 75 kg Înălțime frontală a sertarului 75 mm	931454 75
Cărucior de montaj pentru sertare Înălțime mm / număr de sertare 885/0	931427 885/0
Placă de acoperire din tablă de oțel cu margine împotriva alunecării pe 4 părți Dimensiuni în G 50X28	951972 50X28