

**Garant****Sculă „4 în 1” pentru strunjit și găurit 1,5×D, pe dreapta, Ø DC: 12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	268404 12
GTIN	4062406272838
Clasa articolului	21X

**Descriere****Execuție:**

Coadă cilindrică.

**Aplicație:**

1. Strunjire frontală a suprafețelor frontale.
2. Găurire (lărgire și găurire în material solid) – baza plană a găurii
3. Strunjire interioară longitudinală.
4. Strunjire exterioară longitudinală.

**Notă:**

- **Alegeți razele la colț și dimensiunile suporturilor cât mai mari posibil.**
- **Toleranță alezaj + 0,15 mm (la procese de găurire cu sculă acționată).**
- **La găurire peste Ø nominal, rămâne material rezidual.**
- **Folosiți întotdeauna răcirea interioară la execuția găurilor (minim 5 bar).**

**Descriere tehnică**

Ø nominal D	12 mm
Lungime utilă L <sub>1</sub>	18 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 41 (IP7; 0,9 Nm)
Ø cozii D <sub>s</sub>	16 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	ZCMX 06..
Lungimea totală L	100 mm
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară

---

## Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 41

269028 41