

**Garant****Sculă „4 în 1” pentru strunjit și găurit 1,5×D, pe dreapta, Ø DC: 10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	268404 10
GTIN	4062406272821
Clasa articolului	21X

**Descriere****Execuție:**

Coadă cilindrică.

**Aplicație:**

1. Strunjire frontală a suprafețelor frontale.
2. Găurire (lărgire și găurire în material solid) – baza plană a găurii
3. Strunjire interioară longitudinală.
4. Strunjire exterioară longitudinală.

**Notă:**

- **Alegeți razele la colț și dimensiunile suporturilor cât mai mari posibil.**
- **Toleranță alezaj + 0,15 mm (la procese de găurire cu sculă acționată).**
- **La găurire peste Ø nominal, rămâne material rezidual.**
- **Folosiți întotdeauna răcirea interioară la execuția găurilor (minim 5 bar).**

**Descriere tehnică**

Ø cozii D <sub>s</sub>	12 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 40 (IP6; 0,6 Nm)
Ø nominal D	10 mm
Lungime utilă L <sub>1</sub>	15 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	ZCMX 05..
Lungimea totală L	90 mm
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară

---

## Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 40

269028 40