

Garant**Sculă „4 în 1” pentru strunjit și găurit 1,5×D, pe dreapta, Ø DC: 20mm****Date comandă**

Numărul de comandă	268404 20
GTIN	4062406272852
Clasa articolului	21X

Descriere**Execuție:**

Coadă cilindrică.

Aplicație:

1. Strunjire frontală a suprafețelor frontale.
2. Găurire (lărgire și găurire în material solid) – baza plană a găurii
3. Strunjire interioară longitudinală.
4. Strunjire exterioară longitudinală.

Notă:

- **Alegeți razele la colț și dimensiunile suporturilor cât mai mari posibil.**
- **Toleranță alezaj + 0,15 mm (la procese de găurire cu sculă acționată).**
- **La găurire peste Ø nominal, rămâne material rezidual.**
- **Folosiți întotdeauna răcirea interioară la execuția găurilor (minim 5 bar).**

Descriere tehnică

Ø cozii D _s	25 mm
Lungime utilă L ₁	30 mm
Ø nominal D	20 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 43 (IP10; 2 Nm)
Plăcuță amovibilă compatibilă	ZCMX 10..
Lungimea totală L	150 mm
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 43

269028 43