

Garant**ZCMX 050202, Categorie: HBZ310**

Date comandă

Numărul de comandă	268419 HBZ310
GTIN	4062406272883
Clasa articolului	21E

Descriere

ZCMX 050202 HBZ310 Categorie: HBZ310

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 4 mm

Avans strunjire: 0,05 - 0,4 mm

Avans găurire: 0,03 - 0,3 mm

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 200 - 600 m/min

Descriere tehnică

Strat de acoperire	PVD
Numărul de schimbări / tăişuri	2
Aplicația principală	N
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	200 - 600 m/min
Categorie	HBZ310
Materialul sculei	Carbură
Condiție de tăiere	continuă
Rază la colț	0,2 mm

Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 4 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	ZCMX 050202
Avans strunjire	0,05 - 0,4 mm
Avans găurire	0,03 - 0,3 mm
recomandat pentru \varnothing sculei D_c	10 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire