

Garant**Sculă „4 în 1” pentru strunjit și găurit 2,25×D, pe stânga, Ø DC: 10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	268409 10
GTIN	4062406272982
Clasa articolului	21X

Descriere**Execuție:**

Coadă cilindrică **cu manșon**.

Aplicație:

1. Strunjire frontală a suprafețelor frontale.
2. Găurire (lărgire și găurire în material solid) – baza plană a găurii
3. Strunjire interioară longitudinală.
4. Strunjire exterioară longitudinală.

Notă:

- **Alegeți razele la colț și dimensiunile suporturilor cât mai mari posibil.**
- **Toleranță alezaj + 0,15 mm (la procese de găurire cu sculă acționată).**
- **La găurire peste Ø nominal, rămâne material rezidual.**
- **Folosiți întotdeauna răcirea interioară la execuția găurilor (minim 5 bar).**

Descriere tehnică

Lungimea cozii L _s	42 mm
Ø d ₂	16 mm
Ø nominal D	10 mm
Lungime utilă L ₁	22,5 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 40 (IP6; 0,6 Nm)
Ø cozii D _s	12 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	ZCMX 05..

Lungime activă L _A	29 mm
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	da
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 40	269028 40
---	-----------