

Garant**Sculă „4 în 1” pentru strunjit și găurit 1,5×D, pe stânga, Ø DC: 12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	268405 12
GTIN	4062406272913
Clasa articolului	21X

Descriere**Execuție:**

Coadă cilindrică.

Aplicație:

1. Strunjire frontală a suprafețelor frontale.
2. Găurire (lărgire și găurire în material solid) – baza plană a găurii
3. Strunjire interioară longitudinală.
4. Strunjire exterioară longitudinală.

Notă:

- **Alegeți razele la colț și dimensiunile suporturilor cât mai mari posibil.**
- **Toleranță alezaj + 0,15 mm (la procese de găurire cu sculă acționată).**
- **La găurire peste Ø nominal, rămâne material rezidual.**
- **Folosiți întotdeauna răcirea interioară la execuția găurilor (minim 5 bar).**

Descriere tehnică

Ø nominal D	12 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 41 (IP7; 0,9 Nm)
Lungime utilă L ₁	18 mm
Ø cozii D _s	16 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	ZCMX 06..
Lungimea totală L	100 mm
Serie	”4 în 1”
Tip de utilizare	pe stânga

Răcire interioară	da
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 41	269028 41
---	-----------