

Garant**Sculă „4 în 1” pentru strunjit și găurit 1,5×D, pe stânga, Ø DC: 20mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 268405 20 |
| GTIN | 4062406272937 |
| Clasa articolului | 21X |

Descriere**Execuție:**

Coadă cilindrică.

Aplicație:

1. Strunjire frontală a suprafețelor frontale.
2. Găurire (lărgire și găurire în material solid) – baza plană a găurii
3. Strunjire interioară longitudinală.
4. Strunjire exterioară longitudinală.

Notă:

- **Alegeți razele la colț și dimensiunile suporturilor cât mai mari posibil.**
- **Toleranță alezaj + 0,15 mm (la procese de găurire cu sculă acționată).**
- **La găurire peste Ø nominal, rămâne material rezidual.**
- **Folosiți întotdeauna răcirea interioară la execuția găurilor (minim 5 bar).**

Descriere tehnică

| | |
|--|------------------------|
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile | 269028 43 (IP10; 2 Nm) |
| Lungime utilă L ₁ | 30 mm |
| Ø nominal D | 20 mm |
| Ø cozii D _s | 25 mm |
| Plăcuță amovibilă compatibilă | ZCMX 10.. |
| Lungimea totală L | 150 mm |
| Tip de utilizare | pe stânga |
| Răcire interioară | da |

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 43

269028 43