



Polizor drept Acumulator, Tip: M12FDGS422



Date comandă

Numărul de comandă	077258 M12FDGS422
GTIN	4058546290641
Clasa articolului	03L

Descriere

Execuție:

Polizor drept FUEL™, cu acumulator (lungime totală 262 mm). **DRIVE-CONTROL** Reglarea vitezei în 3 trepte.

Livrare:

1× set acumulatori 2,0 / 1× 4,0 Ah, încărcător C12 C, câte 1× bucușă elastică 6 mm și 8 mm, trusă de scule.

Notă:

Discuri de șlefuit recomandate (CER) găsiți de la Cod 554012, discuri de curățare și de curățare grosieră găsiți la Cod 554050; 554051; 554054 și 554055.

Descriere tehnică

Denumirea producătorului	M12FDGS-422B
Număr de acumuloare incluse	2
Greutate	1 kg
Ø maxim al bucușei elastice	6 - 8 mm
Capacitate acumulator	2 Ah
Capacitate acumulator	4 Ah
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Milwaukee Tip B 12 V
Tip acumulator	Litiu-Ion
Interval de turație	0 - 21000 min ⁻¹

Tensiunea acumulatorului	12 V
Ø maxim al discurilor	50 mm
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Tip produs	Polizor drept

Accesorii

Disc de finisare din material abraziv Comparație granulație 100	554043 100
Disc de finisare din material abraziv Comparație granulație 100	554042 100
Disc de finisare din material abraziv Comparație granulație 280	554043 280
Disc de curățare (A) Tip de material MED	554054 MED
Sistem Li-Ion M4B2/M12B2 Tip acumulator MB12	073814 MB12
Sistem Li-Ion M12B4 Tip acumulator MB12	073815 MB12
Disc abraziv cauciucat, Ø cozii 6 mm semidur Ø exterior 50 mm	554093 50
Disc de finisare din material abraziv Comparație granulație 180	554043 180
Disc de curățare (A) Tip de material FINE	554055 FINE
Perie rotundă cu coadă Sârmă din alamă 0,20 mm Ø periei D1 x lățimea garniturii L1 30X6 mm	574350 30X6
Disc de curățare grosieră (SiC) Tip de material CRS	554051 CRS
Disc de finisare din material abraziv Comparație granulație 280	554042 280
Disc de curățare grosieră (SiC) Tip de material CRS	554050 CRS
Sistem Li-Ion M12B6 Tip acumulator MB12	073829 MB12
Disc de finisare din material abraziv Comparație granulație 180	554042 180
Set de pornire cu acumulator Tip M12NRG4	073839 M12NRG4

Disc abraziv cauciucat, Ø cozii 6 mm semidur Ø exterior 75 mm	554093 75
Disc de curățare (A) Tip de material FINE	554054 FINE
Disc de curățare (A) Tip de material MED	554055 MED
Încărcător pentru acumulator Tip M1218C	073840 M1218C
Încărcător pentru acumulator Tip M1218FC	073840 M1218FC
Perie rotundă cu coadă Sârmă din oțel 0,30 mm Ø periei D1 x lățimea garniturii L1 30X6 mm	574000 30X6