



Polizor unghiular cu întrerupător de siguranță, Tip: AGVKB24



Date comandă

Numărul de comandă	077162 AGVKB24
GTIN	4058546293628
Clasa articolului	03M

Descriere

Execuție:

Polizor unghiular de 230 mm performant:

- **Motor PROtector protejat împotriva prafului cu pornire lină și limitarea curentului de pornire.**
- **Protecție împotriva repornirii automate.**
- **Mâner suplimentar rotativ cu amortizare a vibrațiilor.**
- **Blocaj al axului.**

Execuție cu întrerupător de siguranță, care se întrerupe imediat după eliberare. Polizor unghiular cu frână **RAPIDSTOP™** și cuplaj de siguranță.

Protecția detașabilă de praf ferește de murdărie și prelungește durabilitatea motorului.

Livrare:

Inclusiv capac de protecție, mâner suplimentar. Inclusiv piuliță cu eliberare rapidă FIXTEC.

Descriere tehnică

Greutate	5,9 kg
Vibrație maximă conform EN	2,7 m/s ²
Putere absorbită	2400 W
Întrerupător de siguranță	da
Particularitate	FIXTEC
Particularitate	Întrerupător de siguranță

Denumirea producătorului	AGVKB-24-230 EKX DMS
Pornire lină	da
Turație maximă	6500 min ⁻¹
Adâncimea maximă de tăiere	68 mm
Blocaj contra repornirii	da
Ø maxim al discurilor	230 mm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip produs	Polizor unghiular