



## Ferăstrău circular cu acumulator, Tip: M18FCSG66



### Date comandă

Numărul de comandă	078207 M18FCSG66
GTIN	4058546288235
Clasa articolului	03L

### Descriere

#### Execuție:

- **Cârlige metalice pentru o suspendare simplă și sigură a aparatului.**
- **Debitare la rece, fără bavură și fără scântei.**
- **Setarea adâncimii de tăiere fără scule, pentru tăieri de la 1 la 57 mm.**

**Ferăstrăul circular manual cu acumulator** asigură cu o singură încărcare a acumulatorului (M18™ 12 Ah) aceeași putere ca un dispozitiv similar cu cablu – până la 750 tăieri în lemn de esență moale 90 × 45 mm. Compatibil cu șina de ghidare (Cod 078208 GRU1400).

- **Motor POWERSTATE™ fără perii, pentru viteze mari de tăiere.**
- **REDLINK PLUS™ Sistem electronic cu protecție digitală la suprasarcină pentru o putere mai mare.**

#### Livrare:

Inclusiv încărcător M12-18FC, geantă de transport.

#### Notă:

Pentru acumulatori de schimb și set de inițiere recomandate, de la Cod 073814 și Cod 073839.  
Pentru discul potrivit de circular, consultați Cod 584075.

### Descriere tehnică

Greutate	10 kg
Ø găurii pânzei de ferăstrău	30 mm
Capacitate acumulator	12 Ah

Execuție	Ferăstrău circular manual
Vibrație maximă conform EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Număr de acumulatori incluse	1
Tip acumulator	Litiu-Ion
Adâncimea maximă de tăiere 90°	66 mm
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Milwaukee Tip B 18 V
Ambalaj	Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
Denumirea producătorului	M18FCSG66-121C
Ø pânză de ferăstrău	190 mm
Turație maximă	5800 min <sup>-1</sup>
Tensiunea acumulatorului	18 V
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Tip produs	Ferăstrău

## Accesorii

Disc de circular pentru lemn, dantură alternantă universal Ø disc D 190 mm	584075 190
Set de pornire cu acumulator High Output™ Tip acumulator M18HNRG3	073826 M18HNRG3
Disc de circular pentru lemn, dantură alternantă universal Ø disc D 160 mm	584075 160
Acumulator Li-Ion High Output™ Tip acumulator MHB12	073811 MHB12
Set de pornire cu acumulator High Output™ Tip M18HNRG8	073831 M18HNRG8
Set de pornire cu acumulator High Output™ Tip M18HNRG55	073830 M18HNRG55
Set de pornire cu acumulator High Output™ Tip M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Acumulator Li-Ion High Output™ Tip acumulator MHB55	073809 MHB55
Set de pornire cu acumulator Tip M18NRG5	073839 M18NRG5

Disc de circular pentru lemn, dantură alternantăuniversal Ø disc D 230 mm	584075 230
Disc de circular pentru lemn, dantură alternantăuniversal Ø disc D 210 mm	584075 210
Sistem Li-Ion M18B2 Tip acumulator MB18	073827 MB18
Sistem Li-Ion M18B5 Tip acumulator MB18	073816 MB18
Disc de circular pentru lemn, dantură alternantăuniversal Ø disc D 300 mm	584075 300
Disc de circular pentru lemn, dantură alternantăuniversal Ø disc D 250 mm	584075 250
Disc de circular pentru lemn, dantură alternantăuniversal Ø disc D 350 mm	584075 350
Acumulator Li-IonHigh Output™ Tip acumulator MHB8	073810 MHB8
Acumulator Li-IonHigh Output™ Tip acumulator MHB3	073808 MHB3