



Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator ProCORE, Tip: GSR18110C



Date comandă

Numărul de comandă	070245 GSR18110C
GTIN	4059952525419
Clasa articolului	03B

Descriere

Execuție:

- Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator, compactă, performantă, cu funcționare pe dreapta/stânga.
- Lumină cu LED pentru iluminarea zonei de lucru și afișarea nivelului de încărcare a acumulatorului.
- Reglare în mai multe trepte a momentului de rotație pentru înșurubare precisă.
- Reglare electronică a turației pentru o găurire și înșurubare precisă.
- Mâner moale.

KickBack-Control cu închidere automată în cazuri de blocare precum și cuplu unic de precizie și frână de motor. Mandrină de metal cu blocare automată 13mm. Moment de torsiune ridicat. Este posibilă echiparea ulterioară cu modulul **Connectivity**.

Avantaj:

Mandrină din metal.

Livrare:

Inclusiv 2x acumulator Li-Ion, încărcător rapid și L-BOXX.

Notă:

Acumulatori de schimb, seturi de pornire și încărcătoare compatibile se găsesc începând de la Cod 073851 și Cod 073863 – 073867.

Descriere tehnică

Ø maxim de găurire spiralată în oțel	13 mm
Interfață	Interfață Bluetooth
Interval de turație treapta 2	0 - 2100 min ⁻¹
Ambalaj	Cutie de scule (L-Boxx)
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Bosch 18 V
Moment maxim de rotație dur	110 Nm
Vibrație maximă conform EN	<2,5 m/s ²
Model constructiv motor	Motor fără perii
Capacitate acumulator	4 Ah
Greutate	2,2 kg
Utilizare tipică	Heavy Duty
Ø maxim de găurire spiralată în lemn	82 mm
Număr de acumulatoare incluse	2
Moment maxim de rotație moale	47 Nm
Tip acumulator	Litiu-Ion
Tensiunea acumulatorului	18 V
Interval de turație treapta 1	0 - 480 min ⁻¹
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă	1,5 - 13 mm
Denumirea producătorului	GSR 18V-110C
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
recomandat pentru material	lemn
recomandat pentru material	Oțel
Tip produs	Mașină de găurit și înșurubat
USP1	18V
USP2	Motor fără perii, interval de prindere a mandrinei cu eliberare rapidă 1,5-13, în l-Boxx

Accesorii

Set de pornire cu acumulator ProCore Tip acumulator,
tensiune acumulator C18 V

073863 C18

Acumulator Li-Ion ProCore Tip acumulator, tensiune
acumulator C18 V

073856 C18