

**Șurubelniță cu percuție 18 V, șurubelniță de percuție cu acumulator****Date comandă**

Numărul de comandă	074052 GDS18300
GTIN	3165140984423
Clasa articolului	03B

Descriere**Execuție:**

Șurubelniță cu percuție cu acumulator.

- **Funcționare pe dreapta / stânga.**
- **Indicator pentru nivelul de încărcare al acumulatorului.**

Dacă este cazul, **Auto Bolt Release** (ABR Stop) integrat oprește automat scula aflată în mișcare în sens antiorar. Fixare sigură și schimbare rapidă a cheii tubulare datorită noii prinderi în pătrat exterior, cu inel de distanțare și cu pin de siguranță. Cu acumulator **ProCORE** 18V 4,0Ah.

Avantaj:

Moment de strângere de 300 Nm.

Livrare:

Inclusiv 2x acumulatori Li-Ion, încărcător, L-BOXX. L-BOXX.

Notă:

Acumulatori de schimb și încărcătoare compatibile se găsesc la 073851– 073867.

Descriere tehnică

Dimensiunile portsculei	1/2 inch
Ambalaj	Cutie de scule (L-Boxx)
Utilizare tipică	Heavy Duty
Ø maxim al șuruburilor (8.8 – 12.9)	M20
Profil de antrenare portsculă	Pătrat exterior

Fișă de date

Tensiunea acumulatorului	18 V
Moment maxim de rotație dur	300 Nm
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Bosch 18 V
Greutate	2,3 kg
Turație maximă treapta 1	2400 min ⁻¹
Tip acumulator	Litiu-Ion
Număr de acumulatoare incluse	2
Capacitate acumulator	4 Ah
Vibrație maximă conform EN	12,5 m/s ²
Număr de percuții	0 - 3400 min ⁻¹
Denumirea producătorului	GDS 18V-300
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
recomandat pentru material	Oțel
Tip produs	Șurubelniță cu percuție

Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/074052-GDS18300>