

HOLEX**Pereche de mănuși de protecție la temperaturi înalte, Mărimea mănușilor: 10****Date comandă**

Numărul de comandă	094645 10
GTIN	4062406273316
Clasa articolului	02H

Descriere**Execuție:**

HOLEX Mănuși de protecție termică, cu tehnologie ignifugă, mărimea 10, ideale pentru lucrări cu piese fierbinți.

Standard:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Ajustabilitate	foarte bun(ă)
Fără silicon	da
Simț tactil	bun(ă)
Prindere în condiții alunecoase	moderat(ă)
Protecție la frig	nu există

EN 388 Rezistență la propagarea rupturii	2
Mărimea mănușilor	10
Material acoperire	Neopren
EN 388 Rezistență la abraziune	2
EN 388 Rezistență la tăiere	1
Prindere în condiții umede	moderat(ă)
EN 388 Rezistență la perforare	3
Protecție la temperaturi înalte	foarte bun(ă)
Tip de mănuși	Mănuși de protecție la temperaturi înalte
Categorie de protecție	Categoria a III-a
Proprietate a mănușilor	Rezistență la flacără, nivelul 4
EN 388	2131X
EN 407	4231XX
Căldură de contact până la	250 °C
Căldură radiantă până la	4231XX °C
Material de suport	Acryl
Strat de acoperire	Neopren
Variantă cu strat de acoperire	suprafața palmei
Culoarea	negru
Aplicație	de folosință multiplă
Domeniu de utilizare	Allround
Tehnologie de tricatat	10G
Protecție la temperaturi înalte de până la	250 °C
Standard	EN 407
Tip produs	Mănuși de protecție la temperaturi înalte