

HOLEX**Pereche de mănuși de protecție la temperaturi înalte, Mărimea mănușilor: 11****Date comandă**

Numărul de comandă	094645 11
GTIN	4062406273323
Clasa articolului	02H

Descriere**Execuție:**

HOLEX Mănuși de protecție termică, cu tehnologie ignifugă, mărimea 10, ideale pentru lucrări cu piese fierbinți.

Standard:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Simț tactil	bun(ă)
Categorie de protecție	Categoria a III-a
Protecție la frig	nu există
Prindere în condiții umede	moderat(ă)
EN 388 Rezistență la perforare	3

EN 388 Rezistență la tăiere	1
EN 388 Rezistență la propagarea rupturii	2
Material acoperire	Neopren
EN 388 Rezistență la abraziune	2
Fără silicon	da
Tip de mănuși	Mănuși de protecție la temperaturi înalte
Mărimea mănușilor	11
Prindere în condiții alunecoase	moderat(ă)
Ajustabilitate	foarte bun(ă)
Protecție la temperaturi înalte	foarte bun(ă)
Proprietate a mănușilor	Rezistență la flacără, nivelul 4
EN 388	2131X
EN 407	4231XX
Căldură de contact până la	250 °C
Căldură radiantă până la	4231XX °C
Material de suport	Acryl
Strat de acoperire	Neopren
Variantă cu strat de acoperire	suprafața palmei
Culoarea	negru
Aplicație	de folosință multiplă
Domeniu de utilizare	Allround
Tehnologie de tricatat	10G
Protecție la temperaturi înalte de până la	250 °C
Standard	EN 407
Tip produs	Mănuși de protecție la temperaturi înalte