

**HOLEX****Pereche de mănuși de protecție la temperaturi înalte, Mărimea mănușilor: 9****Date comandă**

Numărul de comandă	094645 9
GTIN	4062406273309
Clasa articolului	02H

**Descriere****Execuție:**

HOLEX Mănuși de protecție termică, cu tehnologie ignifugă, mărimea 10, ideale pentru lucrări cu piese fierbinți.

**Standard:**

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

**Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

**Descriere tehnică**

Prindere în condiții umede	moderat(ă)
Fără silicon	da
Categorie de protecție	Categoria a III-a
EN 388 Rezistență la perforare	3
Protecție la temperaturi înalte	foarte bun(ă)

Simț tactil	bun(ă)
Protecție la frig	nu există
Prindere în condiții alunecoase	moderat(ă)
EN 388 Rezistență la tăiere	1
Mărimea mănușilor	9
Material acoperire	Neopren
Ajustabilitate	foarte bun(ă)
Tip de mănuși	Mănuși de protecție la temperaturi înalte
EN 388 Rezistență la propagarea rupturii	2
EN 388 Rezistență la abraziune	2
Proprietate a mănușilor	Rezistență la flacără, nivelul 4
EN 388	2131X
EN 407	4231XX
Căldură de contact până la	250 °C
Căldură radiantă până la	4231XX °C
Material de suport	Acryl
Strat de acoperire	Neopren
Variantă cu strat de acoperire	suprafața palmei
Culoarea	negru
Aplicație	de folosință multiplă
Domeniu de utilizare	Allround
Tehnologie de tricatat	10G
Protecție la temperaturi înalte de până la	250 °C
Standard	EN 407
Tip produs	Mănuși de protecție la temperaturi înalte