

Garant**GARANT Master Mute Cap de strunjit, pe stânga, Sistem / mărime plăcuță: DM/43****Date comandă**

Numărul de comandă	264839 DM/43
GTIN	4251414902879
Clasa articolului	29D

Descriere**Adaptat pentru:**

Cozi de prindere ale barelor de alezat Cod 264930, 264934 și 264938.

Notă:

Este posibilă combinarea tuturor capetelor de strunjire interschimbabile cu toate cozile de bare de strunjit în cadrul aceluiași sistem (GL, QC, DM).

Răcire interioară: da

Sistem: DM

Fixare tip: 40 mm

Cap de strunjit cod ISO: DTUNL

Plăcuță amovibilă compatibilă: TN.. 1604..

Unghi de așezare: 93 grad

Ø minim al găurii prelabile D_{\min} : 48 mm

Decalaj central L_3 : 27 mm

Descriere tehnică

Fixare tip	40 mm
------------	-------

Sistem	DM
șurub pentru portplăcuță	259027 1
Portplăcuță	259033 4
Serie	Master Mute
Ø minim al găurii prelabile D_{\min}	48 mm
Decalaj central L_3	27 mm
Unghi de așezare	93 grad
Gheară, șurub, garnitură inelară	259036 6
Plăcuță amovibilă compatibilă	TN.. 1604..
Cap de strunjit cod ISO	DTUNL
Lungimea totală L	35 mm
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	da
Tip produs	Cap de filetat

Accesorii

Unitate cu gheară	259508
Unitate cu gheară Tip 6	259036 6
Șurub pentru portplăcuță	259611
Portplăcuță Tip 4	259033 4
Portplăcuță	259226
Șurub pentru portplăcuță Tip 1	259027 1