

Garant GRIDLINE

**Dulap de scule complet cu sertare 75 kg, 36×20G, Înălțime mm / număr de sertare: 800/7****Date comandă**

Numărul de comandă	930705 800/7
GTIN	4062406273651
Clasa articolului	9GK

**Descriere****NOTĂ: Este posibilă selectarea culorilor****Execuție:**

Dulap de scule complet echipat la 40×24G, cu sertare 36×20G. Cu posibilitate de închidere centrală cu încuietoare cilindrică. **Sertare cu deschidere completă 100%**, cu deschidere diferențială. Sertare cu locașuri de prindere pentru fixarea de bare despărțitoare cu fante la distanță de 25 mm (începând de la înălțimea frontală a sertarelor de 75 mm). Siguranța de deschidere individuală împiedică deschiderea simultană a mai multor sertare.

**Echipare:**

Înălțime frontală a sertarului mm: 50, 75, 100, 100, 100, 125, 150

**Culoare:**

Corp și corpul sertarelor – gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor – antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

**Notă:**

La ridicarea și transportarea dulapului trebuie să se asigure fixarea suficient de stabilă a sertarelor în corp.

Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Suprafață utilă a sertarelor în G: 36×20

Înălțime: 800 mm

Lățime: 1000 mm

Adâncime: 600 mm

Înălțimea utilă: 700 mm

Înălțimea utilă pentru sertare: 700 mm

Lățime utilă sertare: 900 mm

## Descriere tehnică

Lățime utilă sertare	900 mm
Lățime	1000 mm
Adâncimea utilă a sertarelor în G	20
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Greutate	149 kg
Număr de sertare	7
Număr de uși	0
Adâncime utilă sertare	500 mm
Sertare cu înălțime frontală	50 mm
Sertare cu înălțime frontală	75 mm
Sertare cu înălțime frontală	100 mm
Sertare cu înălțime frontală	100 mm
Sertare cu înălțime frontală	100 mm
Sertare cu înălțime frontală	125 mm
Sertare cu înălțime frontală	150 mm
Înălțimea utilă pentru sertare	700 mm
Înălțime	800 mm
Înălțimea utilă	700 mm
Suprafață utilă a sertarelor în G	36×20
Adâncime	600 mm
Lățimea utilă a sertarelor în G	36
Structură de bază la spațiul de lucru reglabil pe înălțime	nu
Număr raft culisant	0
Grosimea materialului	1,2 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg

Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Deschiderea sertarului	Încuietoare anti-alunecare
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	36x20G
Tip produs	Dulap de scule

## Accesorii

Șild pentru GridLine Tip HU21	914227 HU21
Corpul dulapului de scule pentru sertare Înălțime 800 mm	930735 800
Sertar, 75 kg Înălțime frontală a sertarului 100 mm	930743 100
Sertar, 75 kg Înălțime frontală a sertarului 125 mm	930743 125
Sertar, 75 kg Înălțime frontală a sertarului 150 mm	930743 150
Sertar, 75 kg Înălțime frontală a sertarului 50 mm	930743 50
Sertar, 75 kg Înălțime frontală a sertarului 75 mm	930743 75