

Garant GRIDLINE

**Dulap de scule complet cu sertare 75 kg, 36×20G, Înălțime mm / număr de sertare: 900/7****Date comandă**

Numărul de comandă	930705 900/7
GTIN	4062406273705
Clasa articolului	9GK

**Descriere****NOTĂ: Este posibilă selectarea culorilor****Execuție:**

Dulap de scule complet echipat la 40×24G, cu sertare 36×20G. Cu posibilitate de închidere centrală cu încuietoare cilindrică. **Sertare cu deschidere completă 100%**, cu deschidere diferențială. Sertare cu locașuri de prindere pentru fixarea de bare despărțitoare cu fante la distanță de 25 mm (începând de la înălțimea frontală a sertarelor de 75 mm). Siguranța de deschidere individuală împiedică deschiderea simultană a mai multor sertare.

**Echipare:**

Înălțime frontală a sertarului mm: 50, 75, 75, 100, 125, 125, 250

**Culoare:**

Corp și corpul sertarelor – gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor – antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

**Notă:**

La ridicarea și transportarea dulapului trebuie să se asigure fixarea suficient de stabilă a sertarelor în corp.

Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Suprafață utilă a sertarelor în G: 36×20

Înălțime: 900 mm

Lățime: 1000 mm

Adâncime: 600 mm  
 Înălțimea utilă: 800 mm  
 Înălțimea utilă pentru sertare: 800 mm  
 Lățime utilă sertare: 900 mm

## Descriere tehnică

Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Număr de uși	0
Lățimea utilă a sertarelor în G	36
Înălțimea utilă	800 mm
Greutate	144 kg
Adâncimea utilă a sertarelor în G	20
Lățime utilă sertare	900 mm
Înălțime	900 mm
Lățime	1000 mm
Înălțimea utilă pentru sertare	800 mm
Sertare cu înălțime frontală	50 mm
Sertare cu înălțime frontală	75 mm
Sertare cu înălțime frontală	75 mm
Sertare cu înălțime frontală	100 mm
Sertare cu înălțime frontală	125 mm
Sertare cu înălțime frontală	125 mm
Sertare cu înălțime frontală	250 mm
Suprafață utilă a sertarelor în G	36×20
Adâncime utilă sertare	500 mm
Număr de sertare	7
Adâncime	600 mm
Număr raft culisant	0
Structură de bază la spațiul de lucru reglabil pe înălțime	nu
Grosimea materialului	1,2 mm

Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Deschiderea sertarului	Încuietoare anti-alunecare
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	36x20G
Tip produs	Dulap de scule

## Accesorii

Șild pentru GridLine Tip HU21	914227 HU21
Corpul dulapului de scule pentru sertare Înălțime 900 mm	930735 900
Sertar, 75 kg Înălțime frontală a sertarului 100 mm	930743 100
Sertar, 75 kg Înălțime frontală a sertarului 125 mm	930743 125
Sertar, 75 kg Înălțime frontală a sertarului 250 mm	930743 250
Sertar, 75 kg Înălțime frontală a sertarului 50 mm	930743 50
Sertar, 75 kg Înălțime frontală a sertarului 75 mm	930743 75