

Garant**ZCMX 060202, Categorie: HUZ310**

Date comandă

Numărul de comandă	268421 HUZ310
GTIN	4062406273712
Clasa articolului	21E

Descriere

Adaptat pentru:

Burghie cu plăcuțe amovibile Cod 268463 – 268468, Ref. 8.
recomandat pentru \varnothing sculei D_c : 12 mm

Categorie: HUZ310

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 4 mm

Avans strunjire: 0,05 - 0,4 mm

Avans găurire: 0,03 - 0,3 mm

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 200 - 600 m/min

Descriere tehnică

Strat de acoperire	neacoperit
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	ZCMX 060202
Categorie	HUZ310
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	200 - 600 m/min

Numărul de schimbări / tășuri	2
Condiție de tăiere	continuă
Rază la colț	0,2 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 4 mm
Aplicația principală	N
Avans găurire	0,03 - 0,3 mm
Avans strunjire	0,05 - 0,4 mm
recomandat pentru \varnothing sculei D_c	12 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire