

Garant**ZCMX 060202, Categorie: HBZ310**

Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 268421 HBZ310 |
| GTIN | 4062406273729 |
| Clasa articolului | 21E |

Descriere

Adaptat pentru:

Burghie cu plăcuțe amovibile Cod 268463 – 268468, Ref. 8.
recomandat pentru \varnothing sculei D_c : 12 mm

Categorie: HBZ310

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 4 mm

Avans strunjire: 0,05 - 0,4 mm

Avans găurire: 0,03 - 0,3 mm

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 200 - 600 m/min

Descriere tehnică

| | |
|--------------------------------|---------|
| Rază la colț | 0,2 mm |
| Categorie | HBZ310 |
| Materialul sculei | Carbură |
| Strat de acoperire | PVD |
| Numărul de schimbări / tăișuri | 2 |

| | |
|---|------------------------------------|
| Adâncime de tăiere a_p | 0,2 - 4 mm |
| Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală | 200 - 600 m/min |
| Aplicația principală | N |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | ZCMX 060202 |
| Condiție de tăiere | continuă |
| Avans strunjire | 0,05 - 0,4 mm |
| Avans găurire | 0,03 - 0,3 mm |
| recomandat pentru \varnothing sculei D_c | 12 mm |
| Tip produs | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |