

Garant GRIDLINE

Dulap de scule complet cu sertare 200 kg, 36×20G, Înălțime mm / număr de sertare: 900/7**Date comandă**

Numărul de comandă	930715 900/7
GTIN	4062406273781
Clasa articolului	9GK

Descriere**NOTĂ: Este posibilă selectarea culorilor****Execuție:**

Dulap de scule complet echipat la 40×24G, cu sertare 36×20G. Cu posibilitate de închidere centrală cu încuietoare cilindrică. **Sertare cu deschidere completă 100%**, cu deschidere diferențială. Sertare cu locașuri de prindere pentru fixarea de bare despărțitoare cu fante la distanță de 25 mm (începând de la înălțimea frontală a sertarelor de 75 mm). Siguranța de deschidere individuală împiedică deschiderea simultană a mai multor sertare.

Sertar cu înălțime de **50 mm cu 75 kg** capacitate portantă. Sertar cu înălțime de **peste 75 mm cu 200 kg** capacitate portantă.

Echipare:

Înălțime frontală a sertarului mm: 50, 75, 75, 100, 125, 125, 250

Culoare:

Corp și corpul sertarelor – gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor – antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

Notă:

La ridicarea și transportarea dulapului trebuie să se asigure fixarea suficient de stabilă a sertarelor în corp.

Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Suprafață utilă a sertarelor în G: 36×20

Înălțime: 900 mm
 Lățime: 1000 mm
 Adâncime: 600 mm
 Înălțimea utilă: 800 mm
 Înălțimea utilă pentru sertare: 800 mm
 Lățime utilă sertare: 900 mm

Descriere tehnică

Înălțimea utilă	800 mm
Adâncime utilă sertare	500 mm
Lățime utilă sertare	900 mm
Lățimea utilă a sertarelor în G	36
Adâncime	600 mm
Înălțime	900 mm
Număr de sertare	7
Număr de uși	0
Greutate	144 kg
Adâncimea utilă a sertarelor în G	20
Înălțimea utilă pentru sertare	800 mm
Suprafață utilă a sertarelor în G	36×20
Sertare cu înălțime frontală	50 mm
Sertare cu înălțime frontală	75 mm
Sertare cu înălțime frontală	75 mm
Sertare cu înălțime frontală	100 mm
Sertare cu înălțime frontală	125 mm
Sertare cu înălțime frontală	125 mm
Sertare cu înălțime frontală	250 mm
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Lățime	1000 mm
Număr raft culisant	0
Structură de bază la spațiul de lucru reglabil pe înălțime	nu

Grosimea materialului	1,2 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	200 kg
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Deschiderea sertarului	Încuietoare anti-alunecare
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	36x20G
Tip produs	Dulap de scule

Accesorii

Sertar, 200 kg Înălțime frontală a sertarului 100 mm	930745 100
Sertar, 200 kg Înălțime frontală a sertarului 75 mm	930745 75
Șild pentru GridLine Tip HU21	914227 HU21
Sertar, 200 kg Înălțime frontală a sertarului 250 mm	930745 250
Sertar, 200 kg Înălțime frontală a sertarului 125 mm	930745 125
Corpul dulapului de scule pentru sertare Înălțime 900 mm	930735 900