

Garant GRIDLINE

**Dulap de scule complet cu sertare 75 kg, 26×24G, Înălțime mm / număr de sertare: 1250/10****Date comandă**

Numărul de comandă	931105 1250/10
GTIN	4062406352592
Clasa articolului	9GK

**Descriere****NOTĂ: Este posibilă selectarea culorilor****Execuție:**

Dulap de scule complet echipat la 30×28G, cu sertare 26×24G. Cu posibilitate de închidere centrală cu încuietoare cilindrică. **Sertare cu deschidere completă 100%**, cu deschidere diferențială. Sertare cu locașuri de prindere la distanța de 25 mm (începând de la înălțimea frontală a sertarelor de 75 mm). Siguranța de deschidere individuală împiedică deschiderea simultană a mai multor sertare.

**Echipare:**

Înălțime frontală a sertarului mm: 50, 75, 75, 100, 100 125, 125, 150, 150, 200

**Culoare:**

Corp și corpul sertarelor – gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor – antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

**Notă:**

La ridicarea și transportarea dulapului trebuie să se asigure fixarea suficient de stabilă a sertarelor în corp.

Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Suprafață utilă a sertarelor în G: 26×24

Înălțime: 1250 mm

Lățime: 750 mm  
 Adâncime: 700 mm  
 Înălțimea utilă: 1150 mm  
 Înălțimea utilă pentru sertare: 1150 mm  
 Lățime utilă sertare: 650 mm

## Descriere tehnică

Adâncimea utilă a sertarelor în G	24
Înălțimea utilă	1150 mm
Număr de uși	0
Lățime	750 mm
Număr de sertare	10
Lățime utilă sertare	650 mm
Lățimea utilă a sertarelor în G	26
ComfortClose	nu
Înălțimea utilă pentru sertare	1150 mm
Suprafață utilă a sertarelor în G	26×24
Înălțime	1250 mm
Greutate	197 kg
Adâncime	700 mm
Sertare cu înălțime frontală	50 mm
Sertare cu înălțime frontală	75 mm
Sertare cu înălțime frontală	75 mm
Sertare cu înălțime frontală	100 mm
Sertare cu înălțime frontală	100 mm
Sertare cu înălțime frontală	125 mm
Sertare cu înălțime frontală	125 mm
Sertare cu înălțime frontală	150 mm
Sertare cu înălțime frontală	150 mm
Sertare cu înălțime frontală	200 mm
Adâncime utilă sertare	600 mm

Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Insertie din cauciuc cu caneluri în marginea împotriva alunecării dispusă pe 3 părți	nu
Număr raft culisant	0
Structură de bază la spațiul de lucru reglabil pe înălțime	nu
Grosimea materialului	1,2 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Deschiderea sertarului	Încuietoare anti-alunecare
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	26x24G
Tip produs	Dulap de scule

## Accesorii

Sertar, 75 kg Înălțime frontală a sertarului 150 mm	931163 150
Sertar, 75 kg Înălțime frontală a sertarului 50 mm	931163 50
Sertar, 75 kg Înălțime frontală a sertarului 125 mm	931163 125
Sertar, 75 kg Înălțime frontală a sertarului 200 mm	931163 200
Șild pentru GridLine Tip HU21	914227 HU21
Sertar, 75 kg Înălțime frontală a sertarului 100 mm	931163 100
Sertar, 75 kg Înălțime frontală a sertarului 75 mm	931163 75
Corpul dulapului de scule pentru sertare Înălțime 1250 mm	931155 1250