

Garant GRIDLINE

Dulap de scule complet cu sertare 200 kg, 26×24G, Înălțime mm / număr de sertare: 1250/10**Date comandă**

Numărul de comandă	931115 1250/10
GTIN	4062406352608
Clasa articolului	9GK

Descriere**NOTĂ: Este posibilă selectarea culorilor****Execuție:**

Dulap de scule complet echipat la 30×28G, cu sertare 26×24G. Cu posibilitate de închidere centrală cu încuietoare cilindrică. **Sertare cu deschidere completă 100%**, cu deschidere diferențială. Sertare cu locașuri de prindere la distanța de 25 mm (începând de la înălțimea frontală a sertarelor de 75 mm). Siguranța de deschidere individuală împiedică deschiderea simultană a mai multor sertare.

Sertar cu înălțime de **50 mm cu 75 kg** capacitate portantă. Sertar cu înălțime de **peste 75 mm cu 200 kg** capacitate portantă.

Echipare:

Înălțime frontală a sertarului mm: 50, 75, 75, 100, 100 125, 125, 150, 150, 200

Culoare:

Corp și corpul sertarelor – gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor – antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

Notă:

La ridicarea și transportarea dulapului trebuie să se asigure fixarea suficient de stabilă a sertarelor în corp.

Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Suprafață utilă a sertarelor în G: 26×24
 Înălțime: 1250 mm
 Lățime: 750 mm
 Adâncime: 700 mm
 Înălțimea utilă: 1150 mm
 Înălțimea utilă pentru sertare: 1150 mm
 Lățime utilă sertare: 650 mm

Descriere tehnică

Greutate	197 kg
Adâncime utilă sertare	600 mm
Lățimea utilă a sertarelor în G	26
Înălțimea utilă	1150 mm
ComfortClose	nu
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Suprafață utilă a sertarelor în G	26×24
Sertare cu înălțime frontală	50 mm
Sertare cu înălțime frontală	75 mm
Sertare cu înălțime frontală	75 mm
Sertare cu înălțime frontală	100 mm
Sertare cu înălțime frontală	100 mm
Sertare cu înălțime frontală	125 mm
Sertare cu înălțime frontală	125 mm
Sertare cu înălțime frontală	150 mm
Sertare cu înălțime frontală	150 mm
Sertare cu înălțime frontală	200 mm
Lățime	750 mm
Adâncimea utilă a sertarelor în G	24
Adâncime	700 mm
Număr de sertare	10
Lățime utilă sertare	650 mm

Înălțimea utilă pentru sertare	1150 mm
Număr de uși	0
Insertie din cauciuc cu caneluri în marginea împotriva alunecării dispusă pe 3 părți	nu
Înălțime	1250 mm
Număr raft culisant	0
Structură de bază la spațiul de lucru reglabil pe înălțime	nu
Grosimea materialului	1,2 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	200 kg
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Deschiderea sertarului	Încuietoare anti-alunecare
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de insertie
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	26x24G
Tip produs	Dulap de scule

Accesorii

Sertar, 200 kg Înălțime frontală a sertarului 75 mm	931165 75
Sertar, 200 kg Înălțime frontală a sertarului 100 mm	931165 100
Sertar, 200 kg Înălțime frontală a sertarului 200 mm	931165 200
Sertar, 200 kg Înălțime frontală a sertarului 150 mm	931165 150
Sertar, 200 kg Înălțime frontală a sertarului 125 mm	931165 125
Șild pentru GridLine Tip HU21	914227 HU21
Sertar, 75 kg Înălțime frontală a sertarului 50 mm	931163 50
Corpul dulapului de scule pentru sertare Înălțime 1250 mm	931155 1250