

Garant**ZCMX 080302, Categorie: HUZ310**

Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 268424 HUZ310 |
| GTIN | 4062406273866 |
| Clasa articolului | 21E |

Descriere

ZCMX 080302 HUZ310 Categorie: HUZ310

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 4 mm

Avans strunjire: 0,05 - 0,4 mm

Avans găurire: 0,03 - 0,3 mm

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 200 - 600 m/min

Descriere tehnică

| | |
|---|-----------------|
| Numărul de schimbări / tășuri | 2 |
| Materialul sculei | Carbură |
| Strat de acoperire | neacoperit |
| Aplicația principală | N |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | ZCMX 080302 |
| Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală | 200 - 600 m/min |
| Categorie | HUZ310 |
| Rază la colț | 0,2 mm |

| | |
|--|------------------------------------|
| Condiție de tăiere | continuă |
| Adâncime de tăiere a_p | 0,2 - 4 mm |
| Avans găurire | 0,03 - 0,3 mm |
| Avans strunjire | 0,05 - 0,4 mm |
| recomandat pentru \varnothing sculei D_c | 16 mm |
| Tip produs | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |