



Clește pentru țevi de colț cu falcă în formă de S, Ø țevii: 2inch



Date comandă

Numărul de comandă	810745 2
GTIN	4003773014263
Clasa articolului	86A

Descriere

Execuție:

Formă suedeză; falcă subțire, formă specială, cu autostrângere, înclinată la 45°. Complet forjat cu piuliță de reglare asigurată contra pierderii.

KNIPEX cu falcă în S pentru prinderea țevii în trei puncte.

Material:

Oțel crom-vanadiu; îmbunătățit, falcă supusă călirii prin inducție. Vopsit, bacuri lustruite.

Descriere tehnică

Deschidere	70 mm
Ø țevii	2 inch
Lungimea totală	540 mm
Unghi cioc	45 grad
Proces producție	forjat complet
Tratare cioc	Călit prin inducție
Material clește	Oțel crom-vanadiu
Cioc S	da
Formă suedeză	da
Tip produs	Clește pentru țevi și clește pentru instalatori

