

Garant**Clichet reversibil, 3/8 inch cu extractor, Tip: 3/8****Date comandă**

Numărul de comandă	635025 3/8
GTIN	4062406353964
Clasa articolului	61A

Descriere**Execuție:**

Cu pârghie de comutare pentru funcționare pe dreapta și pe stânga.

Standard:**DIN 3122-D 10**

Außenvierkant nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkant nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Adaptat pentru:

Chei tubulare acționate manual.

Descriere tehnică

Pătrat de antrenare	3/8 inch
Standard	DIN 3120
Standard	DIN 3122
Lungimea totală	196 mm
Număr de dinți	38
Unghi de lucru	9,5 grad
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat
Tip produs	Clichet

Accesorii

Set piese de schimb 3/8 inch Tip 3/8

635028 3/8