

Ansell**Pereche de mănuși HyFlex® 11-561, Mărimea mănușilor: 7****Date comandă**

Numărul de comandă	094569 7
GTIN	10076490435353
Clasa articolului	04P

Descriere**Execuție:**

HyFlex® 11-561. Datorită tehnologiei FORTIX™, care permite aerisirea, și a articulației întărite a policelui, este prelungită durabilitatea mănușilor de protecție împotriva tăieturilor. În plus, această tehnologie oferă o mai mare siguranță la prindere și asigură o rezistență foarte mare. Prin folosirea firului INTERCEPT™, poate fi obținută o protecție și mai mare împotriva tăieturilor. Confortul ridicat la purtare și dexteritatea pe care o asigură permit folosirea mănușilor deopotrivă în medii uscate și medii uleioase. Nu conțin silicon și sunt testate dermatologic.

Standard:

EN 388; EN 420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Clasă de protecție împotriva tăieturilor: C

Culoarea: albastru / gri

Fără silicon: da

Descriere tehnică

Mărimea mănușilor	7
-------------------	---

Fără silicon	da
Conținut	12
Proprietate a mănușilor	Fără DMF
Proprietate a mănușilor	Certificare alimentară
Proprietate a mănușilor	prietenos cu pielea alergică
Proprietate a mănușilor	Fără silicon
Tehnologie de tricatat	15G
Spălare	40 °C rufe colorate
Îmbrăcămintă standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388:2016	4X42C
Material de suport	INTERCEPT™
Strat de acoperire	Nitril
Material	Nitril
Variantă cu strat de acoperire	suprafața palmei
Domeniu de utilizare	Allround
Culoarea	albastru / gri
Greutate	21,44 g
Lungime	210 mm
Aplicație	de folosință multiplă
Clasă de protecție împotriva tăieturilor	C
Tip produs	Mănușă de protecție împotriva tăieturilor