

Honeywell**Pereche de mănuși CoreShield™ 22-7518B, Mărimea mănușilor: 7****Date comandă**

Numărul de comandă	094520 7
GTIN	13603835666751
Clasa articolului	09A

Descriere**Execuție:**

Serie Honeywell CoreShield™. Gama inovativă a mănușilor ușoare de protecție oferă o **bună senzație tactilă** și o mobilitate plăcută a degetelor. În plus, gama de mănuși se remarcă prin durabilitate îndelungată și robustețe. Stratul elastic de microspumă **care permite aerisirea** îi asigură mănușii o aderență excepțională, deopotrivă la contactul cu suprafețe uscate și uleioase. **CoreShield™ 22-7518B.** Mănușă de protecție împotriva tăieturilor cu treapta de protecție B și **tehnologie de tricatat la mărimea 18** pentru activități de precizie care presupun pericole de tăiere medii. Confort ridicat la purtare datorită materialului de bază **HPPE**.

Standard:

EN 388; EN 420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Seria CoreShield™ este disponibilă în diverse grosimi de tricatat (mărimea 10 până la **18**) și cu diferite straturi (microspumă de nitril, nitril Super Thin).

Culoarea: gri / negru

Descriere tehnică

Denumirea producătorului	CoreShield 22-7518B
Conținut	10
Proprietate a mănușilor	prietenos cu pielea alergică
Proprietate a mănușilor	Fără silicon
Proprietate a mănușilor	Recomandat pentru ecran tactil
Proprietate a mănușilor	întăritură la articulația degetului mare
Proprietate a mănușilor	Fără DMF
Tehnologie de tricatat	18G
Îmbrăcămintă standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388:2016	4X31B
Material de suport	HPPE
Strat de acoperire	Microspumă de nitril
VARIANTĂ cu strat de acoperire	suprafața palmei
Domeniu de utilizare	Precizie
Culoarea	gri / negru
Greutate	35-55 g
Lungime	220 - 270 mm
Aplicație	de folosință multiplă
Clasă de protecție împotriva tăieturilor	B
Tip produs	Mănușă de protecție împotriva tăieturilor