

Garant GRIDLINE

**Dulap de scule complet cu sertare 200 kg, 36×24G, Înălțime mm / număr de sertare: 800/5****Date comandă**

Numărul de comandă	931315 800/5
GTIN	4062406275563
Clasa articolului	9GK

**Descriere****Execuție:**

Dulap de scule complet echipat la 40×28G, cu sertare 36×24G. Cu posibilitate de închidere centrală cu încuietoare cilindrică. **Sertare cu deschidere completă 100%**, cu deschidere diferențială. Sertare cu locașuri de prindere pentru fixarea de bare despărțitoare cu fante la distanță de 25 mm (începând de la înălțimea frontală a sertarelor de 75 mm). Siguranța de deschidere individuală împiedică deschiderea simultană a mai multor sertare.

Sertar cu înălțime de **50 mm cu 75 kg** capacitate portantă. Sertar cu înălțime de **peste 75 mm cu 200 kg** capacitate portantă.

**Echipare:**

Înălțime frontală a sertarului mm: 75, 100, 100, 125, 300

**Culoare:**

Corp și corpul sertarelor – gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor – antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

**Notă:**

La ridicarea și transportarea dulapului trebuie să se asigure fixarea suficient de stabilă a sertarelor în corp.

**Descriere tehnică**

Sertare cu înălțime frontală	75 mm
Sertare cu înălțime frontală	100 mm
Sertare cu înălțime frontală	100 mm
Sertare cu înălțime frontală	125 mm
Sertare cu înălțime frontală	300 mm
Număr de sertare	5
Lățime	1000 mm
Înălțimea utilă pentru sertare	700 mm
Lățimea utilă a sertarelor în G	36
Adâncime	700 mm
Înălțimea utilă	700 mm
Număr de uși	0
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Înălțime	800 mm
Adâncimea utilă a sertarelor în G	24
Adâncime utilă sertare	600 mm
Greutate	138 kg
Suprafață utilă a sertarelor în G	36×24
Lățime utilă sertare	900 mm
Structură de bază la spațiul de lucru reglabil pe înălțime	nu
Număr raft culisant	0
Grosimea materialului	1,2 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	200 kg
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Deschiderea sertarului	Încuietoare anti-alunecare
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	36×24G

Tip produs

Dulap de scule

**Accesorii**

Sertar,200 kg Înălțime frontală a sertarului 75 mm	931355 75
Sertar,200 kg Înălțime frontală a sertarului 300 mm	931355 300
Sertar,200 kg Înălțime frontală a sertarului 150 mm	931355 150
Sertar,200 kg Înălțime frontală a sertarului 200 mm	931355 200
Sertar,200 kg Înălțime frontală a sertarului 100 mm	931355 100
Sertar,200 kg Înălțime frontală a sertarului 125 mm	931355 125
Șild pentru GridLine Tip HU21	914227 HU21
Sertar,200 kg Înălțime frontală a sertarului 250 mm	931355 250
Corpul dulapului de scule pentru sertare Înălțime 800 mm	931335 800